


Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio: cementato. Anello d'arresto in acciaio per molle.
Acciaio inox, non trattato. Anello d'arresto in acciaio inox.

Versione:

Acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.

Nota:

Per il montaggio, inclinare il puntale il più possibile nella direzione di apertura dell'anello d'arresto. L'anello è fornito già assemblato.


Nota disegno:

Forma S: piattello con anello d'arresto

Forma T: esecuzione bassa, grande superficie di fissaggio con anello d'arresto

1) Superficie d'appoggio

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine acciaio	N. ordine acciaio inox	Forma	D1	D2	D4	H1	H2	T1	per perni filettati con puntale DIN 6332
07140-06	07140-061	S	12	4,6	10	7	2,5	4	M6
07140-08	07140-081	S	16	6,1	12	9	4	5	M8
07140-10	07140-101	S	20	8,1	15	11	5	6	M10
07140-12	07140-121	S	25	8,1	18	13	7	7	M12
07140-16	07140-161	S	32	12,1	22	15	7	7,5	M16
07140-20	07140-201	S	40	15,6	28	16	9	8	M20
07140-108	-	T	25	6,1	12	8	4	4,5	M8
07140-110	-	T	32	8,1	18	10	6	6	M10 / M12
07140-116	-	T	40	12,1	22	12	7	7	M16