

Descrizione articolo/immagini prodotto




Descrizione

Materiale:


Neoprene o poliammide.

Versione:

Neoprene nero, resistente all'olio, durezza 75 Shore A.
Poliammide bianca.



Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Materiale corpo base	D	D1	D2	H	H1	per viti
05280-06	A	poliammide	9	-	6,6	4	2,3	M3
05280-01	B	neoprene	11	6,6	5,5	8,5	4	M4
05280-02	B	neoprene	12,5	7,3	6,5	10	4,7	M5
05280-03	B	neoprene	15	9,9	8,5	12	5,8	M6
05280-04	B	neoprene	19	12,7	11	15	7,1	M8
05280-07	B	neoprene	23	15	14,5	18	9	M10
05280-05	B	neoprene	26	19	16,5	20	10	M12