

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Alloggiamento in zinco pressofuso.

Maniglia, basi e fissaggi cava resina termoplastica PA.

Perno acciaio inox

Versione:

Alloggiamento argento verniciato.

Maniglia, basi e fissaggi cava colore nero.

Perno non trattato.


Nota:

Pistone di chiusura molleggiato.

La fornitura prevede:

- 2 basi per il montaggio su superfici piane.
 - 2 fissaggi (per cava da 8 o 10 mm)
- per il montaggio su profili con cava.


Disegni




A-A

A-A




Fissaggio cava
8 e/o 10 mm



Fissaggio cava



Base



Sintesi articoli

N. ordine	Forza elastica inizio F1 ca. N	Forza elastica fine F2 ca. N
03102-38038028	5	15

