

## Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

Alloggiamento acciaio da costruzione, vite a testa conica acciaio da cementazione.

**Versione:**

Alloggiamento brunito.

Vite a testa conica cementata.

**Nota:**

Il mandrino di serraggio è particolarmente indicato per la seconda lavorazione dei pezzi da tornire. Il diametro D può essere adattato al diametro del pezzo da fissare sia mediante tornitura, sia mediante fresatura.

Struttura bassa - senza fastidiose staffe di serraggio

Movimento di serraggio con brugola o ad azionamento idraulico.

\* D min. = diametro minimo ammesso per la tornitura o la fresatura di "D".


**Montaggio:**

Ampliare il mandrino di serraggio di circa 0,1 mm (corsa di serraggio) oltre il diametro in condizione di riposo. Ora il mandrino di serraggio viene lavorato al tornio o alla fresa, fino al raggiungimento del diametro interno del pezzo da lavorare.


La flangia può essere centrata, all'occorrenza, in un foro o con spine di registro.

**Nota disegno:**

1) Vite a testa conica



03157-1630175



## Sintesi articoli

N. ordine	D	D min.	D1	D2	D3 per vite a testa svasata ISO 10642	D4 Vite a testa conica	H	H1	H2	H3	SW Vite a testa conica	Coppia di serraggio max. Nm	Forza di bloccaggio max. kN	Accessori NLM
03157-020407	7,4	4,1	20 h9	13,7	M2	M2	10,7	7,6	6,1	4,1	1,5	0,7	1,1	03157-01-0212
03157-040812	12,4	8	29,72 h9	21	M3	M4	21,8	16	15	8	3	5	4,2	03157-01-0425
03157-061214	14,2	12,2	31,5 h9	23,1	M3	M6	24,9	19	15	12	5	17	8,5	03157-01-0630
03157-081420	20	13,5	37,5 h9	29	M3	M8	24,9	19	15	14	6	34	11,1	03157-01-0830
03157-062027	27	18	50 h9	39,4	M4	M10	28,6	22,2	17,5	17	8	60	20	03157-01-1035
03157-102535	35,3	23	56 h9	45,5	M4	M12	31,8	25,4	20,6	21	10	150	26,3	03157-01-1240
03157-123442	42	29,3	69,5 h8	55,9	M5	M16	39,6	31,8	27	22	14	280	44,5	03157-01-1645
03157-123452	51,5	29,3	75,5 h9	63,9	M5	M16	39,6	31,8	27	22	14	280	44,5	03157-01-1645
03157-163077	77,7	29,3	107,5 h9	92,5	M6	M16	45,5	37,6	32,3	20	14	280	44,5	03157-01-1645
03157-1630103	103	29,3	132,9 h9	118	M6	M16	45,5	37,6	32,3	20	14	280	44,5	03157-01-1645
03157-1630175	175	29,3	132,9 h9	118	M6	M16	45,5	37,6	32,3	20	14	280	44,5	03157-01-1645