

## Descrizione articolo/immagini prodotto



## Descrizione

**Materiale:**

Cavetto di tenuta in acciaio inox.

Morsetto e capocorda antisciacciamento in alluminio.


**Versione:**

Cavetto di tenuta con rivestimento di plastica.


**Nota:**

Con il cavetto di tenuta e l'anello 03199 è possibile fissare gli imbastitori 03193, 03194 e 03196 e i perni di fissaggio 03195, in modo che non possano andare perduti. Per fissare il cavetto di tenuta si utilizza una vite M5.

Temperatura di utilizzo: +80 °C.



## Disegni



## Sintesi articoli

N. ordine	Forma	L	D=diametro della fune	D1
03199-0150	A	150	1,6	11,5
03199-0200	A	200	1,6	11,5
03199-0300	A	300	1,6	11,5
03199-0500	A	500	1,6	11,5
03199-1150	B	150	1,6	11,5
03199-1200	B	200	1,6	11,5
03199-1300	B	300	1,6	11,5
03199-1500	B	500	1,6	11,5

## Sintesi articoli

N. ordine	Forma	L	D=diametro della fune	D1
03199-2150	C	150	1,6	-
03199-2200	C	200	1,6	-
03199-2300	C	300	1,6	-
03199-2500	C	500	1,6	-