

## Descrizione articolo/immagini prodotto



## Descrizione

**Materiale:**

Acciaio.

**Versione:**


Cementato e rettificato.

Tolleranza per coppia dell'altezza di 0,004 mm, tolleranza di dimensione nominale altezza  $\pm 0,004$  mm. Tolleranza di dimensione nominale misure B e L secondo DIN ISO 2768-m.

**Nota:**

Il set di basi parallele viene consegnato in una scatola di legno con coperchio rimovibile.

## Disegni



## Sintesi articoli

N. ordine	Contenuto per ogni coppia H x B x L	H Tolleranza coppia T	H tolleranza dimensioni nominali
03212-01	14x10x150, 16x10x150, 18x10x150, 20x10x150, 22x10x150, 24x10x150, 26x10x150, 28x10x150, 30x10x150, 32x10x150, 35x10x150, 40x10x150,	0,004	$\pm 0,004$