

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Volantino in poliammide rinforzato e stabilizzato.

Tappo centrale in poliammide.

Bussola passante in acciaio.

Versione:

Volantino resistente a olio e grasso, colore nero (RAL 9011), satinato.

Tappo centrale colore grigio (RAL 7035).


Boccola passante brunita.

Su richiesta:

Tappi di altri colori,

modelli speciali.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Versione 1	D1	D2	D3	H	H2	L1	L3	B3	T
06255-0080X08	foro calibrato	80	8H7	24,5	20	16	20	34	-	-
06255-0080X10	foro calibrato	80	10H7	24,5	20	16	20	34	-	-
06255-0100X10	foro calibrato	99	10H7	28	25,5	20	24	42	-	-
06255-0100X12	foro calibrato	99	12H7	28	25,5	20	24	42	-	-
06255-0130X12	foro calibrato	129	12H7	32	30	21	24	50	-	-
06255-0130X14	foro calibrato	129	14H7	32	30	21	24	50	-	-
06255-0160X14	foro calibrato	159	14H7	40	33	22	32	57	-	-
06255-0160X16	foro calibrato	159	16H7	40	33	22	32	57	-	-

Sintesi articoli

N. ordine	Versione 1	D1	D2	D3	H	H2	L1	L3	B3	T
06255-0200X16	foro calibrato	198	16H7	51	31	17,5	32	60	-	-
06255-0200X20	foro calibrato	198	20H7	51	31	17,5	32	60	-	-
06255-0250X20	foro calibrato	252	20H7	55,5	39,5	24	36	71	-	-
06255-0250X24	foro calibrato	252	24H7	55,5	39,5	24	36	71	-	-
06255-0345X20	foro calibrato	346	20H7	67,5	42	24	32	79	-	-
06255-1080X08	foro calibrato con cava	80	8H7	24,5	20	16	20	34	2	9
06255-1080X10	foro calibrato con cava	80	10H7	24,5	20	16	20	34	3	11,4
06255-1100X10	foro calibrato con cava	99	10H7	28	25,5	20	24	42	3	11,4
06255-1100X12	foro calibrato con cava	99	12H7	28	25,5	20	24	42	4	13,8
06255-1130X12	foro calibrato con cava	129	12H7	32	30	21	24	50	4	13,8
06255-1130X14	foro calibrato con cava	129	14H7	32	30	21	24	50	5	16,3
06255-1160X14	foro calibrato con cava	159	14H7	40	33	22	32	57	5	16,3
06255-1160X16	foro calibrato con cava	159	16H7	40	33	22	32	57	5	18,3
06255-1200X16	foro calibrato con cava	198	16H7	51	31	17,5	32	60	5	18,3
06255-1200X20	foro calibrato con cava	198	20H7	51	31	17,5	32	60	6	22,8
06255-1250X20	foro calibrato con cava	252	20H7	55,5	39,5	24	36	71	6	22,8
06255-1250X24	foro calibrato con cava	252	24H7	55,5	39,5	24	36	71	8	27,3
06255-1345X20	foro calibrato con cava	346	20H7	67,5	42	24	32	79	6	22,8