

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Manovella in alluminio.

Impugnatura cilindrica in resina termoplastica e acciaio.

Versione:

Manovella verniciata a polvere.

Resina termoplastica colore grigio nerastro.


Parti metalliche in acciaio brunito.

Nota:

Simile a DIN 469.

Nelle versioni con foro trasversale il fissaggio avviene avvitando il perno filettato ISO 4027 (DIN 914).

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Versione 1	Versione 2	A	D	D2	D3	D7	H	H1	H2	H3	H4	L
06503-1110	foro calibrato	senza foro trasversale	80	24	10	16	-	89	49	22	13,4	-	100
06503-1212	foro calibrato	senza foro trasversale	100	28	12	20	-	108	59,5	26	16	-	124
06503-1314	foro calibrato	senza foro trasversale	125	30	14	25	-	140	83	28	15,8	-	153
06503-1417	foro calibrato	senza foro trasversale	160	34	17	25	-	144	83	32	19,6	-	190
06503-11106	Foro alesato	pieghevole	80	24	10	16	M6	89	49	22	13,4	7,5	100
06503-12126	Foro alesato	pieghevole	100	28	12	20	M6	107,9	59,4	26	16	7,5	124
06503-13146	Foro alesato	pieghevole	125	30	14	26	M6	140,5	83,5	28	15,8	7,5	153
06503-14176	Foro alesato	pieghevole	160	34	17	26	M6	144,5	83,5	32	19,6	7,5	190

N. ordine	Versione 1	Versione 2	A	D	D3	D7	H	H1	H2	H3	H4	L	SW
06503-2110	quadro incassato	senza foro trasversale	80	24	16	-	89	49	22	13,4	-	100	10
06503-2212	quadro incassato	senza foro trasversale	100	28	20	-	108	59,5	26	16	-	124	12
06503-2314	quadro incassato	senza foro trasversale	125	30	25	-	140	83	28	15,8	-	153	14
06503-2417	quadro incassato	senza foro trasversale	160	34	25	-	144	83	32	19,6	-	190	17
06503-21106	Foro quadro	pieghevole	80	24	16	M6	89	49	22	13,4	7,5	100	10
06503-22126	Foro quadro	pieghevole	100	28	20	M6	107,9	59,4	26	16	7,5	124	12
06503-23146	Foro quadro	pieghevole	125	30	26	M6	140,5	83,5	28	15,8	7,5	153	14
06503-24176	Foro quadro	pieghevole	160	34	26	M6	144,5	83,5	32	19,6	7,5	190	17

