


Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

GJL 250 ricotto o EN AW-7075.

Nota:

La lunghezza L è ottenuta mediante taglio con sega e viene sempre fornita con lunghezza eccedente.

Nota disegno:

Superfici lavorate: $\pm 0,25$ mm

Superfici non lavorate: ± 2 mm


Tolleranze dimensionali:

≤ 200 mm: $+3/+10$

da 201 mm a 590 mm: $+8/+15$

≥ 600 mm: $+20/+50$

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine ghisa grigia	L = lunghezza	B	H	H1	S	S1	R
01560-03X	600	80	80	25	16	21	6
01560-04X	300/600	100	100	32	20	26	8
01560-05X	200/300/600	125	125	45	20	26	8