


Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

GJL 250 ricotto.

Nota:

La lunghezza L è ottenuta mediante taglio con sega e viene sempre fornita con lunghezza eccedente.

Nota disegno:

Superfici lavorate: $\pm 0,25$ mm


Superfici non lavorate: ± 2 mm

Tolleranze dimensionali:


≤ 200 mm: $+3/+10$

da 201 mm a 590 mm: $+8/+15$

≥ 600 mm: $+20/+50$



Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	L = lunghezza	B	H	≈ S	R
01760-01X	100/200	80	63	12	6
01760-02X	200/400	100	80	16	8
01760-03X	200/300/600	160	100	22	10

Sintesi articoli

N. ordine	L = lunghezza	B	H	≈ S	R
01760-04X	200/300/600	200	160	25	16
01760-05X	300/600	250	200	28	20