


Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

GJL 250 ricotto.

Nota:

La lunghezza L è ottenuta mediante taglio con sega e viene sempre fornita con lunghezza eccedente.

Nota disegno:

Superfici lavorate: $\pm 0,25$ mm


Superfici non lavorate: ± 2 mm

Tolleranze dimensionali:



≤ 200 mm: $+3/+10$

da 201 mm a 590 mm: $+8/+15$

≥ 600 mm: $+20/+50$



Disegni



Sintesi articoli

| N. ordine | L = lunghezza | B | H | H1 | S | S1 |
|-----------|---------------|-----|-------|-----|----|----|
| 01780-02X | 300/600 | 100 | 101,5 | 100 | 20 | 15 |

Sintesi articoli

| N. ordine | L = lunghezza | B | H | H1 | S | S1 |
|-----------|---------------|-----|-------|-----|----|----|
| 01780-05X | 300/600 | 200 | 197,5 | 200 | 32 | 24 |