

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio da bonifica e ghisa sferoidale.

Versione:

Trattato termicamente e brunito.

Superfici del cuneo lavorate finemente.

Nota:

Regolazione di precisione con vite con testa zigrinata o chiave esagonale.


Movimento verticale senza spostamento laterale. Particolarmente idoneo per il tracciamento o la lavorazione di parti pesanti. Un attacco a sfera 02210-01 viene fornito con ogni cuneo di livello.

H min. raggiunta mediante lo smontaggio della piastra di base.

Nota disegno:

1) Foro di centraggio per 02210

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Intervallo di serraggio	B	B1	H	H1	H2	L	SW	Regolazione altezza per ogni rotazione del mandrino	F kN
02320-50	55 - 68	63	40	55	68	7	63	13	0,86	40
02320-100	100 - 125	115	60	100	125	20	125	24	1,16	100

