

## Descrizione articolo/immagini prodotto



## Descrizione

## Materiale:

Impugnatura in resina termoplastica, colore grigio nerastro.

Boccola in ottone o acciaio inox 1.4305.

Gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305.

## Versione:


Acciaio passivato blu.

Acciaio inox non trattato.

## Su richiesta:

Altri colori.

## Disegni



## Sintesi articoli

## Pomelli zigrinati con filettatura interna

| N. ordine    | Tipo di filettatura | Materiale componenti | D  | D1 | D2 | D3 | H    | H1  | T   | L  |
|--------------|---------------------|----------------------|----|----|----|----|------|-----|-----|----|
| 06094-003    | filettatura interna | ottone               | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 4,5 | -  |
| 06094-004    | filettatura interna | ottone               | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 6   | -  |
| 06094-005    | filettatura interna | ottone               | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 6   | -  |
| 06094-0003   | filettatura interna | acciaio inox         | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 4,5 | -  |
| 06094-0004   | filettatura interna | acciaio inox         | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 6   | -  |
| 06094-0005   | filettatura interna | acciaio inox         | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | 6   | -  |
| 06094-003X8  | filettatura esterna | acciaio              | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | -   | 8  |
| 06094-003X10 | filettatura esterna | acciaio              | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | -   | 10 |
| 06094-003X12 | filettatura esterna | acciaio              | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | -   | 12 |
| 06094-003X15 | filettatura esterna | acciaio              | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | -   | 15 |
| 06094-004X8  | filettatura esterna | acciaio              | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | -   | 8  |
| 06094-004X10 | filettatura esterna | acciaio              | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | -   | 10 |
| 06094-004X12 | filettatura esterna | acciaio              | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | -   | 12 |
| 06094-004X15 | filettatura esterna | acciaio              | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | -   | 15 |
| 06094-005X10 | filettatura esterna | acciaio              | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | -   | 10 |
| 06094-005X12 | filettatura esterna | acciaio              | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | -   | 12 |
| 06094-005X15 | filettatura esterna | acciaio              | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | -   | 15 |
| 06094-005X20 | filettatura esterna | acciaio              | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | -   | 20 |
| 06094-006X10 | filettatura esterna | acciaio              | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | -   | 10 |
| 06094-006X15 | filettatura esterna | acciaio              | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | -   | 15 |
| 06094-006X20 | filettatura esterna | acciaio              | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | -   | 20 |

## Sintesi articoli

| N. ordine     | Tipo di filettatura | Materiale componenti | D  | D1 | D2 | D3 | H    | H1  | T | L  |
|---------------|---------------------|----------------------|----|----|----|----|------|-----|---|----|
| 06094-006X25  | filettatura esterna | acciaio              | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | - | 25 |
| 06094-0003X8  | filettatura esterna | acciaio inox         | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | - | 8  |
| 06094-0003X10 | filettatura esterna | acciaio inox         | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | - | 10 |
| 06094-0003X12 | filettatura esterna | acciaio inox         | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | - | 12 |
| 06094-0003X15 | filettatura esterna | acciaio inox         | M3 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | - | 15 |
| 06094-0004X8  | filettatura esterna | acciaio inox         | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | - | 8  |
| 06094-0004X10 | filettatura esterna | acciaio inox         | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | - | 10 |
| 06094-0004X12 | filettatura esterna | acciaio inox         | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | - | 12 |
| 06094-0004X15 | filettatura esterna | acciaio inox         | M4 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | - | 15 |
| 06094-0005X10 | filettatura esterna | acciaio inox         | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | - | 10 |
| 06094-0005X12 | filettatura esterna | acciaio inox         | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | - | 12 |
| 06094-0005X15 | filettatura esterna | acciaio inox         | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | - | 15 |
| 06094-0005X20 | filettatura esterna | acciaio inox         | M5 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | - | 20 |
| 06094-0006X10 | filettatura esterna | acciaio inox         | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | - | 10 |
| 06094-0006X15 | filettatura esterna | acciaio inox         | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | - | 15 |
| 06094-0006X20 | filettatura esterna | acciaio inox         | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | - | 20 |
| 06094-0006X25 | filettatura esterna | acciaio inox         | M6 | 15 | 11 | 13 | 11,5 | 4,3 | - | 25 |