



Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio da bonifica o EN AW-7022.

Versione:


verniciato, alluminio non trattato.

Nota:

Utilizzare solo in combinazione con blocchi di interposizione universali 02270.

Se si utilizza la rondella conica 07420 scegliere la forma G.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	L	A	B1	B2	B3	E1	E2	F kN	per vite
04070-06	acciaio da bonifica	50	10	7	20	8	10	20	4,82	M6
04070-08	acciaio da bonifica	60	12	9	25	10	13	22	8,77	M8
04070-10	acciaio da bonifica	80	15	11	30	12	15	30	13,9	M10
04070-12	acciaio da bonifica	100	20	14	40	14	21	40	20,2	M12/M14
04070-16	acciaio da bonifica	125	25	18	50	18	26	45	37,8	M16/M18
04070-20	acciaio da bonifica	160	30	22	60	22	30	60	58,8	M20/M22

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	L	A	B1	B2	B3	E1	E2	F kN	per vite
04070-24	acciaio da bonifica	200	30	26	70	26	35	80	84,7	M24
04070-206	alluminio	50	10	7	20	8	10	20	4,82	M6
04070-208	alluminio	60	12	9	25	10	13	22	8,77	M8
04070-210	alluminio	80	15	11	30	12	15	30	13,9	M10
04070-212	alluminio	100	20	14	40	14	21	40	20,2	M12/M14
04070-216	alluminio	125	25	18	50	18	26	45	37,8	M16/M18
04070-220	alluminio	160	30	22	60	22	30	60	58,8	M20/M22
04070-224	alluminio	200	30	26	70	26	35	80	84,7	M24