

## Descrizione articolo/immagini prodotto



## Descrizione

## Materiale:

Acciaio.

## Versione:



fucinato e trattato termicamente, verniciato.

Viteria classe di resistenza 8.8.

## Nota:

La staffa di serraggio regolabile in continuo permette di compensare rapidamente diverse altezze di serraggio senza altre basi e ha bisogno di poco spazio sulla tavola della macchina. Pensata per il massimo carico e particolarmente adatta per il serraggio di utensili da taglio e di punzonatura.

## Disegni



## Sintesi articoli

| N. ordine | Forma | D  | D1  | E  | H  | H1  | L   | L1 | L2 | L3 | L4  | L5 | Forza di bloccaggio<br>kN |
|-----------|-------|----|-----|----|----|-----|-----|----|----|----|-----|----|---------------------------|
| 04140-010 | A     | 17 | -   | -  | 75 | -   | 140 | 55 | 60 | 30 | 110 | 50 | 20,2                      |
| 04140-020 | A     | 21 | -   | -  | 85 | -   | 175 | 70 | 80 | 40 | 135 | 60 | 37,8                      |
| 04140-030 | B     | 17 | M12 | 12 | 50 | 125 | 140 | 50 | 80 | 30 | 110 | 50 | 20,2                      |
| 04140-040 | B     | 17 | M12 | 14 | 50 | 125 | 140 | 50 | 80 | 30 | 110 | 50 | 20,2                      |
| 04140-050 | B     | 17 | M16 | 16 | 75 | 160 | 140 | 55 | 60 | 30 | 110 | 50 | 37,8                      |
| 04140-060 | B     | 17 | M16 | 18 | 75 | 160 | 140 | 55 | 60 | 30 | 110 | 50 | 37,8                      |
| 04140-080 | B     | 21 | M16 | 16 | 65 | 160 | 175 | 70 | 95 | 40 | 135 | 60 | 37,8                      |
| 04140-100 | B     | 21 | M16 | 18 | 65 | 160 | 175 | 70 | 95 | 40 | 135 | 60 | 37,8                      |
| 04140-120 | B     | 21 | M20 | 22 | 85 | 200 | 175 | 70 | 80 | 40 | 135 | 60 | 58,8                      |

