

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio da bonifica.

Viti di classe 8.8.


Versione:

Staffa di bloccaggio verniciata. Viti brinite.

Nota:

"F" dipende dalla profondità della cava a norma DIN 650.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	L	A	B	B1	E1	E2	F	G per cava a T	D	D1	F kN
04192-1010	80	15	30	12	15	30	8-32	10	M10x80	M10	13,9
04192-1212	100	20	40	14	21	40	10-40	12	M12x100	M12	20,2
04192-1214	100	20	40	14	21	40	10-38	14	M12x100	M12	20,2
04192-1616	125	25	50	18	26	45	13-49	16	M16x125	M16	37,8
04192-1618	125	25	50	18	26	45	13-46	18	M16x125	M16	37,8
04192-2020	160	30	60	22	30	60	16-65	20	M20x160	M20	58,8
04192-2022	160	30	60	22	30	60	16-65	22	M20x160	M20	58,8

