


Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

Corpo base, getto in ghisa sferoidale.

Staffa di bloccaggio e vite di serraggio in acciaio da bonifica.





Versione:

brunito.

Nota:

Le staffe di bloccaggio a gomito con unità di regolazione sono sistemi di serraggio universali e flessibili costituiti da singoli elementi che formano un'unità fissa. Non ci sono pezzi sciolti che devono essere prima adattati alla funzione di serraggio. La forma compatta consente un serraggio a stretto contatto con il pezzo: questo consente di sfruttare l'intera superficie della tavola della macchina.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Dimensioni	Intervallo di serraggio	Larghezza cava B a norma DIN 650
04200-10X	1	0-35	12/14/16/18
04200-20X	2	25-85	12/14/16/18
04200-30X	3	80-137	12/14/16/18
04200-40X	4	125-224	12/14/16/18
04200-50X	5	160-300	12/14/16/18

