

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Staffa verticale e sostegno in acciaio da bonifica, trattato termicamente.

Versione:


brunito.

Nota:

Le staffe verticali con collare possono essere avvitate direttamente in un foro modulare, anche senza svasatura.

Per gli elementi di elevazione compatibili, vedere la voce Cilindro di elevazione 04378.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	D	D1	H Intervallo di serraggio	H1	H2	H3	H4	H5	B	C	R	SW	Coppia di serraggio max. Nm	F max. kN
04373-08020	22	M8	35-45	6	14	2	7	19	10	25	20	22	20	7,9
04373-08025	22	M8	35-45	6	14	2	7	19	10	25	25	22	20	7,3
04373-08030	22	M8	35-45	6	14	2	7	19	10	25	30	22	20	6,7
04373-08120	22	M8	45-55	16	14	2	7	19	10	25	20	22	20	7,9
04373-08125	22	M8	45-55	16	14	2	7	19	10	25	25	22	20	7,3

Sintesi articoli

N. ordine	D	D1	H Intervallo di serraggio	H1	H2	H3	H4	H5	B	C	R	SW	Coppia di serraggio max. Nm	F max. kN
04373-08130	22	M8	45-55	16	14	2	7	19	10	25	30	22	20	6,7
04373-12040	32	M12	50-65	10	27	11	10	30	18	40	40	36	45	13,5
04373-12050	32	M12	50-65	10	29	11	12	30	18	40	50	36	45	12,6
04373-12060	32	M12	50-65	10	29	11	12	30	18	40	60	36	45	11,7
04373-12140	32	M12	65-80	25	27	11	10	30	18	40	40	36	45	13,5
04373-12150	32	M12	65-80	25	29	11	12	30	18	40	50	36	45	12,6
04373-12160	32	M12	65-80	25	29	11	12	30	18	40	60	36	45	11,7
04373-16040	36	M16	50-65	10	36	15	15	30	22	40	40	36	60	13,4
04373-16050	36	M16	50-65	10	36	15	15	30	22	40	50	36	60	12,4
04373-16060	36	M16	50-65	10	36	15	15	30	22	40	60	36	60	12
04373-16140	36	M16	65-80	25	36	15	15	30	22	40	40	36	60	13,4
04373-16150	36	M16	65-80	25	36	15	15	30	22	40	50	36	60	12,4
04373-16160	36	M16	65-80	25	36	15	15	30	22	40	60	36	60	12