

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Perni in acciaio da bonifica.

Pomello zigrinato in acciaio da bonifica.

Versione:

Perni trattati termicamente e rettificati.

Pomello zigrinato trattato termicamente e brunito.

Nota:

La lunghezza dei bulloni di fissaggio deve essere adattata dal cliente al pezzo da lavorare.


La misura C definisce la lunghezza del bullone di fissaggio allo stato grezzo.

In base allo spessore del pezzo da lavorare, la misura C deve essere regolata autonomamente dal cliente.


Successivamente, si deve tagliare la filettatura misura J sul bullone di fissaggio.

Per determinare la lunghezza del bullone di fissaggio, è necessario consultare il disegno di montaggio.

Dopo aver lavorato il bullone di fissaggio alla lunghezza totale corretta, il pomello zigrinato viene fissato e controbloccato sul bullone di fissaggio con i due perni filettati.



Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	A	B	C	D	E	F	G	H	J	T
04400-005050	5	5	50	10	10	17	3	M3	M3x4	3
04400-006050	5	6	50	10	10	17	3	M3	M3x4	3
04400-008080	8	8	80	16	15	22	4,3	M5	M5x5	4,5
04400-010080	8	10	80	16	15	22	4,3	M5	M5x5	4,5