


Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Vite eccentrica in acciaio legato.
Disco di fissaggio in acciaio.

Versione:

Vite eccentrica brunita.
Disco di fissaggio brunito.

Nota:

Il morsetto eccentrico ha una rondella sulla quale, mediante fresatura, è possibile realizzare il profilo del pezzo da serrare. Questo consente un fissaggio con perfetto accoppiamento di forma, per pezzi rotondi, profilati o instabili. Il bordo spianato ha una distanza dal centro pari a quella della vite del morsetto eccentrico 04435, in modo che le rondelle possano essere eventualmente sostituite.


"A" = distanza tra il pezzo e il centro della filettatura (vite di serraggio).

"D1 min." = spazio disponibile per la fresatura del profilo.

Su richiesta:

Viti eccentriche di ricambio.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	A	D	D1	D1 min.	H	L	SW	S1 (corsa)	Forza di bloccaggio kN	Accessori NLM
04431-06	7,8	M6	24,9	12,1	6,4	11,9	4	1,01	3,3	04521-10-0612
04431-10	10,2	M10	31,2	17,2	8,9	18	7	1,52	8,9	04521-10-1020
04431-12	12,7	M12	37,6	22,4	11,4	22,9	8	2,03	17,8	04521-10-1225
04431-16	15	M16	43,9	26,1	14	28,6	12	2,54	26,7	04521-10-1630