

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Corpo base in ghisa malleabile, ganasce in acciaio da cementazione.

Versione:


brunito.

Ganasce cementate.


Nota:

Le ganasce di serraggio sono girevoli: presentano un lato liscio per i pezzi lavorati, uno zigrinato per le superfici grezze. Per fissare le ganasce stabili sulla tavola, si consiglia di utilizzare due viti di serraggio!

Come viti di serraggio possono essere utilizzate in base alla larghezza della cava viti per scanalature a T 07040 (ordinare separatamente).



Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Compatibile con larghezza cava	L	L1	B	B1	H	H1	H2	H3	S	S1	Forza di bloccaggio F (kN)	F1 kN	Coppia di serraggio Nm
04500-19	12/14/16/18	179	112,5	65	19	85	38	99	40	12	8	8/15/20/28	1,2/2,2/3/4,2	20/40/45/60
04500-26	20/22/24/28/30	230	138,5	75	26	100	45	118	40	12	11	25/25/32/32/36	4,5/4,5/4,8/4,8/5,4	85/85/95/95/110
04500-38	32/36/42	265	158	90	38	120	56	145	40	12	15	50	7,5	160

