


Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio.

Versione:

cementato e brunito.

Nota:

La staffa di fissaggio laterale è un'unità di staffaggio rapido che permette, mediante le ganasce orientabili e l'eccentrico elicoidale, di serrare i pezzi da lavorare contemporaneamente contro le battute fisse e su un appoggio.

La staffa di fissaggio laterale può essere posizionata e serrata su un sistema modulare tramite la vite di arresto e la bussola di centraggio (v. disegno).


I modelli 04516-006010, 04516-006015, 04516-006030 e 04516-006035 possiedono 2 inserti di metallo duro rotondi.

Forza di bloccaggio:

04516-006... = 3800 N

04516-010... = 7200 N

Disegni







Forma A
ganascia per
morsa in acciaio
zigrinata


Forma B
ganascia per morsa con:
2 inserti in metallo duro
tondi

Forma C
ganascia per morsa con:
2 inserti in metallo duro
tondi e a prisma



Forma D
ganascia per morsa POM
zigrinata



3 inserti in metallo duro,
rettangolari



2 inserti in metallo duro,
rettangolari e a prisma



Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Versione 1	A	B	D	D1	D2 max.	D3 min.	E	E1	E2	E3	H	H1	K	K1	L	L1	L2	R	F=Forza di serraggio N
04516-006005	A	a destra	78	25	12	6,2	-	-	11	12	8	4	25	45	4	26	46,5	22	20	110	3800

Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Versione 1	A	B	D	D1	D2 max.	D3 min.	E	E1	E2	E3	H	H1	K	K1	L	L1	L2	R	F=Forza di serraggio N
04516-010005	A	a destra	121,5	40	18	10,2	-	-	18	20	13	7	40	74	6	42	71	35	31,5	143	7200
04516-006025	A	a sinistra	78	25	12	6,2	-	-	11	12	8	4	25	45	4	26	46,5	22	20	110	3800
04516-010025	A	a sinistra	121,5	40	18	10,2	-	-	18	20	13	7	40	74	6	42	71	35	31,5	143	7200
04516-006010	B	a destra	78	25	12	6,2	-	-	ø8	12	8	4	24	45	3,5	26	46,5	22	20	110	3800
04516-010010	B	a destra	121,5	40	18	10,2	-	-	12,7	20	13	7	39	74	5,5	42	73	35	31,5	143	7200
04516-006030	B	a sinistra	78	25	12	6,2	-	-	ø8	12	8	4	24	45	3,5	26	46,5	22	20	110	3800
04516-010030	B	a sinistra	121,5	40	18	10,2	-	-	12,7	20	13	7	39	74	5,5	42	73	35	31,5	143	7200
04516-006015	C	a destra	78	25	12	6,2	9,5	2,5	ø8	12	8	4	24	45	3,5	26	46,5	22	20	110	3800
04516-010015	C	a destra	121,5	40	18	10,2	27	4,5	12,7	20	13	7	39	74	5,5	42	73	35	31,5	143	7200
04516-006035	C	a sinistra	78	25	12	6,2	9,5	2,5	ø8	12	8	4	24	45	3,5	26	46,5	22	20	110	3800
04516-010035	C	a sinistra	121,5	40	18	10,2	27	4,5	12,7	20	13	7	39	74	5,5	42	73	35	31,5	143	7200
04516-006020	D	a destra	78	25	12	6,2	-	-	11	12	8	4	25	45	4	26	46,5	22	20	110	3800
04516-010020	D	a destra	121,5	40	18	10,2	-	-	18	20	13	7	40	74	6	42	70,5	35	31,5	143	7200
04516-006040	D	a sinistra	78	25	12	6,2	-	-	11	12	8	4	25	45	4	26	46,5	22	20	110	3800
04516-010040	D	a sinistra	121,5	40	18	10,2	-	-	18	20	13	7	40	74	6	42	70,5	35	31,5	143	7200