



Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio.

Versione:

cementato e brunito.

Nota:

La staffa di fissaggio laterale è un'unità di staffaggio rapido che permette, mediante le ganasce orientabili e l'eccentrico elicoidale, di serrare i pezzi da lavorare contemporaneamente contro le battute fisse e su un appoggio.

La staffa di fissaggio laterale può essere posizionata e serrata su un sistema modulare tramite la bussola di centraggio (v. disegno).


I modelli 04518-006010, 04518-006015, 04518-006030 e 04518-006035 possiedono 2 inserti di metallo duro rotondi.

Forza di bloccaggio:


04518-006... = 3800 N

04518-010... = 7200 N


Disegni




Forma A
ganascia per morsa
in acciaio zigrinata




Forma B
ganascia per morsa con:
2 inserti in metallo duro
tondi




Forma C
ganascia per morsa con:
2 inserti in metallo duro
tondi e a prisma




Forma D
ganascia per morsa
POM zigrinata



3 inserti in metallo duro,
rettangolari



2 inserti in metallo duro,
rettangolari e a prisma



Sintesi articoli

N. ordine	Forma	Versione 1	A	B	D	D1	D2 max.	D3 min.	E	H	H1	K	L	L1	L2	L3	R	F=Forza di serraggio N
04518-006005	A	a destra	38,5	25	12	M6	-	-	11	25	45	4	22	20	17	4	110	3800
04518-010005	A	a destra	58,5	40	18	M10	-	-	18	40	74	6	35	31,5	27	6	143	7200
04518-006025	A	a sinistra	38,5	25	12	M6	-	-	11	25	45	4	22	20	17	4	110	3800
04518-010025	A	a sinistra	58,5	40	18	M10	-	-	18	40	74	6	35	31,5	27	6	143	7200
04518-006010	B	a destra	38,5	25	12	M6	-	-	ø8	24	45	3,5	22	20	17	4	110	3800
04518-010010	B	a destra	58,5	40	18	M10	-	-	12,7	39	74	5,5	37	31,5	27	6	143	7200
04518-006030	B	a sinistra	38,5	25	12	M6	-	-	ø8	24	45	3,5	22	20	17	4	110	3800
04518-010030	B	a sinistra	58,5	40	18	M10	-	-	12,7	39	74	5,5	37	31,5	27	6	143	7200
04518-006015	C	a destra	38,5	25	12	M6	9,5	2,5	ø8	24	45	3,5	22	20	17	4	110	3800
04518-010015	C	a destra	58,5	40	18	M10	27	4,5	12,7	39	74	5,5	37	31,5	27	6	143	7200
04518-006035	C	a sinistra	38,5	25	12	M6	9,5	2,5	ø8	24	45	3,5	22	20	17	4	110	3800
04518-010035	C	a sinistra	58,5	40	18	M10	27	4,5	12,7	39	74	5,5	37	31,5	27	6	143	7200
04518-006020	D	a destra	38,5	25	12	M6	-	-	11	25	45	4,5	22	20	17	4	110	3800
04518-010020	D	a destra	58,5	40	18	M10	-	-	18	40	74	7	34,5	31,5	27	6	143	7200
04518-006040	D	a sinistra	38,5	25	12	M6	-	-	11	25	45	4,5	22	20	17	4	110	3800
04518-010040	D	a sinistra	58,5	40	18	M10	-	-	18	40	74	7	34,5	31,5	27	6	143	7200