


Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Alloggiamento in alluminio, maniglia a leva in acciaio da cementazione. Vite di serraggio classe di resistenza 10.9.

Versione:

Alloggiamento non trattato, maniglia a leva rettificata e brunita.

Nota:

Il braccio di spinta del tenditore compatto è completamente retraibile.


Vantaggi tecnici del tenditore compatto:

- cambio dei pezzi da lavorare senza ostacoli
- intervallo di regolazione continuo
- forza di serraggio autobloccante elevata
- altezza variabile (per i rialzi vedere 04626)
- forza di serraggio elevata senza grande dispendio di forza
- tenditore idoneo anche come battuta

Su richiesta:

Braccio di spinta più lungo (L1)

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Dimensioni	L	L1	L2	L3	B	B1	H	H1	H2	D	SW	Forza di bloccaggio kN
04625-106	1	53	27	11	29	32	11	43	17	30	M6	4	5
04625-108	1	53	27	11	29	32	11	43	17	30	M8	4	5
04625-210	2	80	40	17	45	42	18	65	30	50	M10	6	10
04625-212	2	80	40	17	45	42	18	65	30	50	M12	6	10
04625-312	3	107	53	22	57	53	25	87	32	67	M12	8	15