

Indicação técnica para puxadores tubulares com função de comutação elétrica



Tipo	06980-11-180	06980-11-1180
Parada de emergência (2 normal fechado)	sem	
Botão de pressão 1 (1 comutador)		
Botão de comando 2 (1 reversor)		
LED vermelho/verde		
Parada de emergência	-	1-42 V CA/CC máx. 100 mA
Botão de comando	24 V CA/CC máx. 1,5 A	
Tensão operacional LED	24 V DC	
Tipo de conexão	8 pinos/M12x1	12 pinos/M12X1
Atribuição dos pinos (Vista do lado do conector)		
	1) branco (WH) 2) castanho (BN) 3) verde (GN) 4) amarelo (YE) 5) cinza (GY) 6) cor-de-rosa (PK) 7) azul (BU) 8) vermelho (RD)	1) castanho (BN) 2) azul (BU) 3) branco (WH) 4) verde (GN) 5) cor-de-rosa (PK) 6) amarelo (YE) 7) preto (BK) 8) cinza (GY) 9) vermelho (RD) 10) violeta (VT) 11) cinza cor-de-rosa (GY/PK) 12) vermelho azul (RD/BU)