

Description de l'article/illustrations du produit

**Description****Matière :**

Acier.

Finition :

Zingué et passivé bleu.

Contre-crochet Forme B (soudable) naturel.

Nota :


Les grenouillères forgées, modèles lourds pour charges de traction élevées sont de préférence utilisées dans la fabrication de véhicules utilitaires et de machines agricoles et pour les machines de chantier. La grenouillère, une fois fermée, est protégée par un cran contre toute ouverture involontaire.

Pour compenser les tolérances ou pour établir une tension suffisante, le crochet de bridage peut être réglé via une vis (D1).

Merci de commander séparément les contre-crochets, dans la version souhaitée.

La force de retenue F1 s'applique à la grenouillère, pas au contre-crochet.

Dessins



Aperçu des articles

Grenouillère réglable, modèle lourd

| Référence | A | A1 | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | Force de retenue F1 N |
|---------------|----|----|----|----|----|----|-----|---------|----|----|----|-----|-----|----|----|-----|-----------------------------|
| 05560-1702041 | 49 | 62 | 37 | 18 | 30 | 14 | 7 | M10 | 30 | 17 | 14 | 204 | 86 | 16 | 25 | 165 | 20000 |
| 05560-1852371 | 65 | 82 | 50 | 20 | 36 | 15 | 8,5 | M14x1,5 | 32 | 20 | 18 | 237 | 104 | 21 | 40 | 190 | 30500 |

Contre-crochet

| Référence | Forme |
|----------------|-------|
| 05560-91851201 | A |
| 05560-92000601 | B |

