

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Resina termoplastica.


Versione:

nei colori nero, grigio o rosso.


Nota:

Viti idonee ISO 4762.

Δ Inserire qui il colore desiderato. Per i galletti di colore nero non è necessario indicare il codice colore.



Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Colore corpo base	A	D1	H	Per viti con cava esagonale
06133-050	nero	26	12	7	M5
06133-0505	grigio	26	12	7	M5
06133-0506	rosso	26	12	7	M5
06133-060	nero	30	13,5	8	M6

Sintesi articoli

N. ordine	Colore corpo base	A	D1	H	Per viti con cava esagonale
06133-0605	grigio	30	13,5	8	M6
06133-0606	rosso	30	13,5	8	M6
06133-080	nero	38	17	10	M8
06133-0805	grigio	38	17	10	M8
06133-0806	rosso	38	17	10	M8
06133-100	nero	45	20	12,5	M10
06133-1005	grigio	45	20	12,5	M10
06133-1006	rosso	45	20	12,5	M10