

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio.


Nota:

Elementi di giunzione per catene a rulli tripli a norma DIN ISO 606.

Nella forma E la molla di chiusura deve essere montata con l'estremità chiusa indicante la direzione di scorrimento.

In caso di numero di maglie dispari sono necessarie maglie a gomito per chiudere la catena. In caso di utilizzo di maglie a gomito, la potenza e la forza di rottura si riducono del 20%.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Forma	N. ISO	P	Adatto per catena
22202-30380732	E	06 B-3	9,525	3/8 x 7/32
22202-30120516	E	08 B-3	12,7	1/2 x 5/16
22202-30580308	E	10 B-3	15,875	5/8 x 3/8
22202-30340716	E	12 B-3	19,05	3/4 x 7/16
22202-31001702	E	16 B-3	25,4	1 x 17,02 mm
22202-40380732	L	06 B-3	9,525	3/8 x 7/32

Sintesi articoli

N. ordine	Forma	N. ISO	P	Adatto per catena
22202-40120516	L	08 B-3	12,7	1/2 x 5/16
22202-40580308	L	10 B-3	15,875	5/8 x 3/8
22202-40340716	L	12 B-3	19,05	3/4 x 7/16
22202-41001702	L	16 B-3	25,4	1 x 17,02 mm