


Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio inox 1.4548.

Versione:

temprato min. 40 HRC, lucido.

Nota:


Con una tolleranza di interasse di $\pm 0,005$ mm e l'uso di 2 bussole di centraggio di qualità I, è possibile raggiungere una precisione di ripetizione del serraggio inferiore a $\pm 0,013$ mm.

Con una tolleranza di interasse di $\pm 0,03$ mm e l'uso di una bussola di centraggio di qualità I e una di qualità II, è possibile raggiungere una precisione di ripetizione del serraggio inferiore a $\pm 0,04$ mm.

Le bussole di centraggio vengono inserite esercitando una leggera pressione nei fori di alloggiamento delle piastre di staffaggio.

Per maggiori informazioni consultare le informazioni generali.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Versione 1	T=Tolleranza	D	D1	L	Foro di alloggiamento per bussola di centraggio $\emptyset +0,010$
03154-02-113013	qualità I	+0,005 - +0,018	13	19,04	13	19,016
03154-02-113020	qualità I	+0,005 - +0,018	13	19,04	20	19,016
03154-02-116020	qualità I	+0,005 - +0,018	16	25,042	20	25,016
03154-02-116025	qualità I	+0,005 - +0,018	16	25,042	25	25,016
03154-02-120020	qualità I	+0,005 - +0,018	20	35,042	20	35,018
03154-02-120025	qualità I	+0,005 - +0,018	20	35,042	25	35,018
03154-02-125020	qualità I	+0,005 - +0,018	25	35,042	20	35,018

Sintesi articoli

N. ordine	Versione 1	T=Tolleranza	D	D1	L	Foro di alloggiamento per bussola di centraggio Ø +0,010
03154-02-125025	qualità I	+0,005 - +0,018	25	35,042	25	35,018
03154-02-130020	qualità I	+0,005 - +0,018	30	45,042	20	45,018
03154-02-130025	qualità I	+0,005 - +0,018	30	45,042	25	45,018
03154-02-135040	qualità I	+0,005 - +0,018	35	45,042	40	45,018
03154-02-135050	qualità I	+0,005 - +0,018	35	45,042	50	45,018
03154-02-150025	qualità I	+0,005 - +0,018	50	63,546	25	63,521
03154-02-150040	qualità I	+0,005 - +0,018	50	63,546	40	63,521
03154-02-213013	qualità II	+0,025 - +0,050	13	19,04	13	19,016
03154-02-213020	qualità II	+0,025 - +0,050	13	19,04	20	19,016
03154-02-216020	qualità II	+0,025 - +0,050	16	25,042	20	25,016
03154-02-216025	qualità II	+0,025 - +0,050	16	25,042	25	25,016
03154-02-220020	qualità II	+0,025 - +0,050	20	35,042	20	35,018
03154-02-220025	qualità II	+0,025 - +0,050	20	35,042	25	35,018
03154-02-225020	qualità II	+0,025 - +0,050	25	35,042	20	35,018
03154-02-225025	qualità II	+0,025 - +0,050	25	35,042	25	35,018
03154-02-230020	qualità II	+0,025 - +0,050	30	45,042	20	45,018
03154-02-235020	qualità II	+0,025 - +0,050	35	45,042	20	45,018
03154-02-235025	qualità II	+0,025 - +0,050	35	45,042	25	45,018
03154-02-235050	qualità II	+0,025 - +0,050	35	45,042	50	45,018
03154-02-250020	qualità II	+0,025 - +0,050	50	63,546	20	63,521