

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Poliammide.
Vite in acciaio.


Versione:

colore nero.
Vite zincata.

Nota:

Piedini di appoggio con base zigrinata.
Modello rigido.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	D	D1	H	H1	L	Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico)
27797-2805X016	28,5	M5	9,3	25,3	16	2
27797-2805X020	28,5	M5	9,3	29,3	20	2
27797-2805X025	28,5	M5	9,3	34,3	25	2
27797-2805X040	28,5	M5	9,3	49,3	40	2
27797-2806X016	28,5	M6	9,3	25,3	16	3,5
27797-2806X020	28,5	M6	9,3	29,3	20	3,5
27797-2806X030	28,5	M6	9,3	39,3	30	3,5
27797-2806X040	28,5	M6	9,3	49,3	40	3,5
27797-2806X050	28,5	M6	9,3	59,3	50	3,5
27797-2808X016	28,5	M8	9,3	25,3	16	4,5
27797-2808X020	28,5	M8	9,3	29,3	20	4,5
27797-2808X030	28,5	M8	9,3	39,3	30	4,5
27797-2808X040	28,5	M8	9,3	49,3	40	4,5
27797-2808X050	28,5	M8	9,3	59,3	50	4,5
27797-2808X060	28,5	M8	9,3	69,3	60	4,5
27797-2808X080	28,5	M8	9,3	89,3	80	4,5