


Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Corpo base in alluminio.

Pistone a doppio effetto in acciaio inox.

Versione:

Corpo base anodizzato colore nero.

Nota:

Le staffe girevoli sono utilizzate quando sono sufficienti forze di serraggio ridotte o quando il punto di serraggio deve essere libero per il posizionamento o la rimozione di pezzi. Il corpo a forma di blocco dell'alloggiamento offre possibilità di fissaggio universali. Il pistone magnetico è predisposto per l'utilizzo un sensore di prossimità elettrico.

La vite e la rondella elastica sono forniti per fissare i bracci tenditori disponibili come accessorio.

La staffa girevole non deve essere ostacolata nei suoi movimenti.

F1 = pressione massima d'esercizio a 6 bar.

Su richiesta:

Interruttore di prossimità.

Accessori:

- Braccio di spinta 05620
- Adattatore 05625

Esempi di utilizzo:



con viti dall'alto



con viti dal basso




laterale, all'indietro



laterale, in avanti

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Versione 2	Forma	Dimensioni	A	A1	A2	A3	A5	B	D	D1	D2	D3	D4	D5
05610-1121	con rotazione destrorsa	A	12	35	0	10	31	20	24	8	M5	4,3	M5	M5	4,3
05610-1161	con rotazione destrorsa	A	16	41	-2	11	31	21	28	8	M5	4,3	M5	M5	4,3
05610-2121	con rotazione sinistrorsa	A	12	35	0	10	31	20	24	8	M5	4,3	M5	M5	4,3
05610-2161	con rotazione sinistrorsa	A	16	41	-2	11	31	21	28	8	M5	4,3	M5	M5	4,3

N. ordine	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	Corsa S	L	S1	S2	T	T1	F1 N	Accessori
05610-1121	76	105	70	11	51	26	21	16	40	7	9	5	15	30	05620-12, 05625-1216
05610-1161	76	105	70	11	51	26	21	16	42	7	9	4,5	15	60	05620-16, 05625-1216
05610-2121	76	105	70	11	51	26	21	16	40	7	9	5	15	30	05620-12, 05625-1216
05610-2161	76	105	70	11	51	26	21	16	42	7	9	4,5	15	60	05620-16, 05625-1216