

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:


Acciaio da bonifica.

Versione:

Trattato termicamente e brunito.

Accoppiamento preciso rettificato.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Forma	A	B	C	D	K	L	SW	Coppia di serraggio max. Nm
07533-112045	A	12	22	18	M12	12	45	10	88
07533-112055	A	12	22	18	M12	12	55	10	88
07533-112065	A	12	22	18	M12	12	65	10	88
07533-112075	A	12	22	18	M12	12	75	10	88
07533-116055	A	16	25	24	M16	16	55	14	216
07533-116065	A	16	25	24	M16	16	65	14	216
07533-116075	A	16	25	24	M16	16	75	14	216