

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio.

Versione:

zincato e passivato.

Tirante longitudinale, corpo della guida e vite di pressione fosfatizzati.

Impugnatura in plastica resistente all'olio.

Nota:

I tenditori si arrestano in posizione di presa chiusa e aperta. Possono essere quindi impiegati sia a pressione sia a trazione.

Con il dado di fissaggio consegnato è possibile inoltre montare il tenditore in qualsiasi posizione desiderata.


Accessori:

05885-01

05887-01

05280

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Angolo di apertura maniglia	Forza manuale FH N	Forza di bloccaggio F1 N	Forza di tenuta F2 N
05838-02-03500	185°	100	1400	3500
05838-02-05500	185°	140	1500	5500
05838-02-07500	185°	160	1600	7500

N. ordine	B3	C1	D1	D2	H	L	L1	L2	L3	L4	M	M1	R	Corsa S
05838-02-03500	24	9,5	10	19	104,5	126,4	52	16	18	36	M6x25	M16x1,5	95	31
05838-02-05500	25,6	12	13	24	120,5	158,5	60	20	30	40	M8x40	M20x1,5	108,5	38
05838-02-07500	29	14,3	16	28,6	146,3	234,9	92,8	23	40	69,8	M10x50	M24x1,5	132	67