

## Descrizione articolo/immagini prodotto



## Descrizione

**Materiale:**

Alluminio.

**Nota:**

La flangia filettata in alluminio può essere utilizzata come filetto di avvitamento per staffe girevoli.

I fori di fissaggio nella flangia filettata hanno le stesse dimensioni di quelli della staffa girevole pneumatica avvitabile con flangia (05610-10) e della staffa a leva pneumatica avvitabile con flangia (05609).

Utilizzabile per il bloccaggio con una ghiera a intagli sul dispositivo.

**Vantaggi:**

Nella piastra di fissaggio del dispositivo non deve essere tagliato nessun filetto aggiuntivo.


**Accessori:**

Staffa a leva pneumatica 05609, avvitabile con flangia

Staffa girevole pneumatica 05610-05, avvitabile

Staffa girevole pneumatica 05610-10, avvitabile con flangia

## Disegni



## Sintesi articoli

| N. ordine   | Dimensioni | B  | B1 | D       | D1 | D2  | H  | H1 |
|-------------|------------|----|----|---------|----|-----|----|----|
| 05610-20-12 | 12         | 35 | 24 | M25x1,5 | 8  | 4,5 | 8  | 5  |
| 05610-20-16 | 16         | 40 | 29 | M30x1,5 | 8  | 4,5 | 8  | 5  |
| 05610-20-20 | 20         | 45 | 32 | M35x1,5 | 9  | 5,5 | 9  | 6  |
| 05610-20-25 | 25         | 50 | 37 | M40x1,5 | 9  | 5,5 | 9  | 6  |
| 05610-20-32 | 32         | 60 | 45 | M50x1,5 | 11 | 6,5 | 12 | 7  |
| 05610-20-40 | 40         | 65 | 50 | M55x1,5 | 11 | 6,5 | 12 | 7  |
| 05610-20-50 | 50         | 75 | 58 | M65x1,5 | 13 | 8,5 | 15 | 9  |
| 05610-20-63 | 63         | 88 | 70 | M80x1,5 | 13 | 8,5 | 15 | 9  |

