


Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Plastica Vesconite®.

Nota:

Per il serraggio di catene a rulli. La forma simmetrica consente l'uso su entrambi i lati. Raggi ampi garantiscono una silenziosità di funzionamento elevata. La plastica pregiata non richiede alcuna lubrificazione.


La velocità massima della catena non deve superare 1,5 m/s in funzionamento continuo.

Range di temperatura:

Da -40 °C a +120 °C.

Calore da attrito massimo +240°C.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	B1	D	X	Y	N. ISO
22281-03-0608	10,2	8	74	40	06 B-1
22281-03-0810	13,9	10	96	50	08 B-1
22281-03-1010	16,5	10	125	55	10 B-1
22281-03-1212	19,5	12	147	80	12 B-1