

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Bussole di guida in acciaio da cementazione 1.7139 o bronzo.

Versione:

Acciaio cementato.

Nota:


La bussola di guida in acciaio o bronzo è un componente che può essere utilizzato nella costruzione di utensili e stampi. Le nostre bussole di guida si distinguono per precisione, durata e facilità di montaggio. Queste bussole sono progettate senza collare di centraggio per garantire la massima flessibilità d'uso.

La nostra bussola di guida in acciaio o bronzo è un componente che può essere utilizzato nella fabbricazione di utensili e stampi e si distingue per la sua eccezionale qualità, precisione e affidabilità. La nostra bussola di guida è progettata senza collare di centraggio e offre un diametro di montaggio che garantisce un facile assemblaggio e un fissaggio sicuro e solido.

Possibili combinazioni dei vari componenti standard



Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	D	D1	D2	L	L1	L2
23678-20-009009	acciaio da cementazione	9	14	16	9	-	3
23678-20-009012	acciaio da cementazione	9	14	16	12	-	3
23678-20-009017	acciaio da cementazione	9	14	16	17	-	3
23678-20-009022	acciaio da cementazione	9	14	16	22	-	3
23678-20-009027	acciaio da cementazione	9	14	16	27	-	3
23678-20-009036	acciaio da cementazione	9	14	16	36	27	3

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	D	D1	D2	L	L1	L2
23678-20-009046	acciaio da cementazione	9	14	16	46	36	3
23678-20-009056	acciaio da cementazione	9	14	16	56	36	3
23678-20-009066	acciaio da cementazione	9	14	16	66	36	3
23678-20-010009	acciaio da cementazione	10	14	16	9	-	3
23678-20-010012	acciaio da cementazione	10	14	16	12	-	3
23678-20-010017	acciaio da cementazione	10	14	16	17	-	3
23678-20-010022	acciaio da cementazione	10	14	16	22	-	3
23678-20-010027	acciaio da cementazione	10	14	16	27	-	3
23678-20-010036	acciaio da cementazione	10	14	16	36	27	3
23678-20-010046	acciaio da cementazione	10	14	16	46	36	3
23678-20-010056	acciaio da cementazione	10	14	16	56	36	3
23678-20-010066	acciaio da cementazione	10	14	16	66	36	3
23678-20-012017	acciaio da cementazione	12	18	23	17	-	6
23678-20-012022	acciaio da cementazione	12	18	23	22	-	6
23678-20-012027	acciaio da cementazione	12	18	23	27	-	6
23678-20-012036	acciaio da cementazione	12	18	23	36	-	6
23678-20-012046	acciaio da cementazione	12	18	23	46	36	6
23678-20-012056	acciaio da cementazione	12	18	23	56	36	6
23678-20-014012	acciaio da cementazione	14	20	25	12	-	6
23678-20-014017	acciaio da cementazione	14	20	25	17	-	6
23678-20-014022	acciaio da cementazione	14	20	25	22	-	6
23678-20-014027	acciaio da cementazione	14	20	25	27	-	6
23678-20-014036	acciaio da cementazione	14	20	25	36	-	6
23678-20-014046	acciaio da cementazione	14	20	25	46	-	6
23678-20-014056	acciaio da cementazione	14	20	25	56	46	6
23678-20-014066	acciaio da cementazione	14	20	25	66	46	6
23678-20-014076	acciaio da cementazione	14	20	25	76	46	6
23678-20-014086	acciaio da cementazione	14	20	25	86	46	6
23678-20-014096	acciaio da cementazione	14	20	25	96	46	6
23678-20-015012	acciaio da cementazione	15	20	25	12	-	6
23678-20-015017	acciaio da cementazione	15	20	25	17	-	6
23678-20-015022	acciaio da cementazione	15	20	25	22	-	6
23678-20-015027	acciaio da cementazione	15	20	25	27	-	6
23678-20-015036	acciaio da cementazione	15	20	25	36	-	6
23678-20-015046	acciaio da cementazione	15	20	25	46	-	6
23678-20-015056	acciaio da cementazione	15	20	25	56	46	6
23678-20-015066	acciaio da cementazione	15	20	25	66	46	6
23678-20-015076	acciaio da cementazione	15	20	25	76	46	6
23678-20-015086	acciaio da cementazione	15	20	25	86	46	6
23678-20-015096	acciaio da cementazione	15	20	25	96	46	6
23678-20-016017	acciaio da cementazione	16	22	27	17	-	6
23678-20-016022	acciaio da cementazione	16	22	27	22	-	6
23678-20-016027	acciaio da cementazione	16	22	27	27	-	6
23678-20-016036	acciaio da cementazione	16	22	27	36	-	6
23678-20-016046	acciaio da cementazione	16	22	27	46	-	6
23678-20-016056	acciaio da cementazione	16	22	27	56	-	6
23678-20-018017	acciaio da cementazione	18	26	31	17	-	6
23678-20-018022	acciaio da cementazione	18	26	31	22	-	6
23678-20-018027	acciaio da cementazione	18	26	31	27	-	6
23678-20-018036	acciaio da cementazione	18	26	31	36	-	6
23678-20-018046	acciaio da cementazione	18	26	31	46	-	6
23678-20-018056	acciaio da cementazione	18	26	31	56	-	6
23678-20-018066	acciaio da cementazione	18	26	31	66	56	6
23678-20-018076	acciaio da cementazione	18	26	31	76	56	6
23678-20-018086	acciaio da cementazione	18	26	31	86	56	6
23678-20-018096	acciaio da cementazione	18	26	31	96	56	6
23678-20-018116	acciaio da cementazione	18	26	31	116	56	6
23678-20-020017	acciaio da cementazione	20	26	31	17	-	6
23678-20-020022	acciaio da cementazione	20	26	31	22	-	6
23678-20-020027	acciaio da cementazione	20	26	31	27	-	6
23678-20-020036	acciaio da cementazione	20	26	31	36	-	6
23678-20-020046	acciaio da cementazione	20	26	31	46	-	6
23678-20-020056	acciaio da cementazione	20	26	31	56	-	6
23678-20-020066	acciaio da cementazione	20	26	31	66	56	6
23678-20-020076	acciaio da cementazione	20	26	31	76	56	6

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	D	D1	D2	L	L1	L2
23678-20-020086	acciaio da cementazione	20	26	31	86	56	6
23678-20-020096	acciaio da cementazione	20	26	31	96	56	6
23678-20-020116	acciaio da cementazione	20	26	31	116	56	6
23678-20-022017	acciaio da cementazione	22	30	35	17	-	6
23678-20-022022	acciaio da cementazione	22	30	35	22	-	6
23678-20-022027	acciaio da cementazione	22	30	35	27	-	6
23678-20-022036	acciaio da cementazione	22	30	35	36	-	6
23678-20-022046	acciaio da cementazione	22	30	35	46	-	6
23678-20-022056	acciaio da cementazione	22	30	35	56	-	6
23678-20-022066	acciaio da cementazione	22	30	35	66	-	6
23678-20-022076	acciaio da cementazione	22	30	35	76	-	6
23678-20-022086	acciaio da cementazione	22	30	35	86	76	6
23678-20-022096	acciaio da cementazione	22	30	35	96	76	6
23678-20-022116	acciaio da cementazione	22	30	35	116	76	6
23678-20-022136	acciaio da cementazione	22	30	35	136	76	6
23678-20-022156	acciaio da cementazione	22	30	35	156	76	6
23678-20-024017	acciaio da cementazione	24	30	35	17	-	6
23678-20-024022	acciaio da cementazione	24	30	35	22	-	6
23678-20-024027	acciaio da cementazione	24	30	35	27	-	6
23678-20-024036	acciaio da cementazione	24	30	35	36	-	6
23678-20-024046	acciaio da cementazione	24	30	35	46	-	6
23678-20-024056	acciaio da cementazione	24	30	35	56	-	6
23678-20-024066	acciaio da cementazione	24	30	35	66	-	6
23678-20-024076	acciaio da cementazione	24	30	35	76	-	6
23678-20-024086	acciaio da cementazione	24	30	35	86	76	6
23678-20-024096	acciaio da cementazione	24	30	35	96	76	6
23678-20-024116	acciaio da cementazione	24	30	35	116	76	6
23678-20-024136	acciaio da cementazione	24	30	35	136	76	6
23678-20-024156	acciaio da cementazione	24	30	35	156	76	6
23678-20-030022	acciaio da cementazione	30	42	47	22	-	6
23678-20-030027	acciaio da cementazione	30	42	47	27	-	6
23678-20-030036	acciaio da cementazione	30	42	47	36	-	6
23678-20-030046	acciaio da cementazione	30	42	47	46	-	6
23678-20-030056	acciaio da cementazione	30	42	47	56	-	6
23678-20-030066	acciaio da cementazione	30	42	47	66	-	6
23678-20-030076	acciaio da cementazione	30	42	47	76	-	6
23678-20-030086	acciaio da cementazione	30	42	47	86	-	6
23678-20-030096	acciaio da cementazione	30	42	47	96	-	6
23678-20-030116	acciaio da cementazione	30	42	47	116	96	6
23678-20-030136	acciaio da cementazione	30	42	47	136	96	6
23678-20-030156	acciaio da cementazione	30	42	47	156	96	6
23678-20-030176	acciaio da cementazione	30	42	47	176	96	6
23678-20-030186	acciaio da cementazione	30	42	47	186	96	6
23678-20-030196	acciaio da cementazione	30	42	47	196	96	6
23678-20-030236	acciaio da cementazione	30	42	47	236	96	6
23678-20-032022	acciaio da cementazione	32	42	47	22	-	6
23678-20-032027	acciaio da cementazione	32	42	47	27	-	6
23678-20-032036	acciaio da cementazione	32	42	47	36	-	6
23678-20-032046	acciaio da cementazione	32	42	47	46	-	6
23678-20-032056	acciaio da cementazione	32	42	47	56	-	6
23678-20-032066	acciaio da cementazione	32	42	47	66	-	6
23678-20-032076	acciaio da cementazione	32	42	47	76	-	6
23678-20-032086	acciaio da cementazione	32	42	47	86	-	6
23678-20-032096	acciaio da cementazione	32	42	47	96	-	6
23678-20-032116	acciaio da cementazione	32	42	47	116	96	6
23678-20-032136	acciaio da cementazione	32	42	47	136	96	6
23678-20-032156	acciaio da cementazione	32	42	47	156	96	6
23678-20-032176	acciaio da cementazione	32	42	47	176	96	6
23678-20-032186	acciaio da cementazione	32	42	47	186	96	6
23678-20-032196	acciaio da cementazione	32	42	47	196	96	6
23678-20-032236	acciaio da cementazione	32	42	47	236	96	6
23678-20-040036	acciaio da cementazione	40	54	60	36	-	10
23678-20-040046	acciaio da cementazione	40	54	60	46	-	10
23678-20-040056	acciaio da cementazione	40	54	60	56	-	10
23678-20-040066	acciaio da cementazione	40	54	60	66	-	10

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	D	D1	D2	L	L1	L2
23678-20-040076	acciaio da cementazione	40	54	60	76	-	10
23678-20-040086	acciaio da cementazione	40	54	60	86	-	10
23678-20-040096	acciaio da cementazione	40	54	60	96	-	10
23678-20-040116	acciaio da cementazione	40	54	60	116	-	10
23678-20-040136	acciaio da cementazione	40	54	60	136	116	10
23678-20-040156	acciaio da cementazione	40	54	60	156	116	10
23678-20-040176	acciaio da cementazione	40	54	60	176	116	10
23678-20-040196	acciaio da cementazione	40	54	60	196	116	10
23678-20-040216	acciaio da cementazione	40	54	60	216	116	10
23678-20-040246	acciaio da cementazione	40	54	60	246	116	10
23678-20-042036	acciaio da cementazione	42	54	60	36	-	10
23678-20-042046	acciaio da cementazione	42	54	60	46	-	10
23678-20-042056	acciaio da cementazione	42	54	60	56	-	10
23678-20-042066	acciaio da cementazione	42	54	60	66	-	10
23678-20-042076	acciaio da cementazione	42	54	60	76	-	10
23678-20-042086	acciaio da cementazione	42	54	60	86	-	10
23678-20-042096	acciaio da cementazione	42	54	60	96	-	10
23678-20-042116	acciaio da cementazione	42	54	60	116	-	10
23678-20-042136	acciaio da cementazione	42	54	60	136	116	10
23678-20-042156	acciaio da cementazione	42	54	60	156	116	10
23678-20-042176	acciaio da cementazione	42	54	60	176	116	10
23678-20-042196	acciaio da cementazione	42	54	60	196	116	10
23678-20-042216	acciaio da cementazione	42	54	60	216	116	10
23678-20-042246	acciaio da cementazione	42	54	60	246	116	10
23678-20-050056	acciaio da cementazione	50	66	72	56	-	10
23678-20-050076	acciaio da cementazione	50	66	72	76	-	10
23678-20-050096	acciaio da cementazione	50	66	72	96	-	10
23678-20-050116	acciaio da cementazione	50	66	72	116	-	10
23678-20-050136	acciaio da cementazione	50	66	72	136	116	10
23678-20-050156	acciaio da cementazione	50	66	72	156	116	10
23678-20-050176	acciaio da cementazione	50	66	72	176	116	10
23678-20-050196	acciaio da cementazione	50	66	72	196	116	10
23678-20-052056	acciaio da cementazione	52	66	72	56	-	10
23678-20-052076	acciaio da cementazione	52	66	72	76	-	10
23678-20-052096	acciaio da cementazione	52	66	72	96	-	10
23678-20-052116	acciaio da cementazione	52	66	72	116	-	10
23678-20-052136	acciaio da cementazione	52	66	72	136	116	10
23678-20-052156	acciaio da cementazione	52	66	72	156	116	10
23678-20-052176	acciaio da cementazione	52	66	72	176	116	10
23678-20-052196	acciaio da cementazione	52	66	72	196	116	10
23678-20-060056	acciaio da cementazione	60	80	86	56	-	20
23678-20-060076	acciaio da cementazione	60	80	86	76	-	20
23678-20-060096	acciaio da cementazione	60	80	86	96	-	20
23678-20-060116	acciaio da cementazione	60	80	86	116	-	20
23678-20-060136	acciaio da cementazione	60	80	86	136	-	20
23678-20-060156	acciaio da cementazione	60	80	86	156	136	20
23678-20-060176	acciaio da cementazione	60	80	86	176	136	20
23678-20-060196	acciaio da cementazione	60	80	86	196	136	20
23678-20-060216	acciaio da cementazione	60	80	86	216	136	20
23678-20-060246	acciaio da cementazione	60	80	86	246	136	20
23678-20-062056	acciaio da cementazione	62	80	86	56	-	20
23678-20-062076	acciaio da cementazione	62	80	86	76	-	20
23678-20-062096	acciaio da cementazione	62	80	86	96	-	20
23678-20-062116	acciaio da cementazione	62	80	86	116	-	20
23678-20-062136	acciaio da cementazione	62	80	86	136	-	20
23678-20-062156	acciaio da cementazione	62	80	86	156	136	20
23678-20-062176	acciaio da cementazione	62	80	86	176	136	20
23678-20-062196	acciaio da cementazione	62	80	86	196	136	20
23678-20-062216	acciaio da cementazione	62	80	86	216	136	20
23678-20-062246	acciaio da cementazione	62	80	86	246	136	20
23678-20-109012	bronzo	9	14	16	12	-	3
23678-20-109017	bronzo	9	14	16	17	-	3
23678-20-109022	bronzo	9	14	16	22	-	3
23678-20-109027	bronzo	9	14	16	27	18	3
23678-20-109036	bronzo	9	14	16	36	18	3

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	D	D1	D2	L	L1	L2
23678-20-109046	bronzo	9	14	16	46	18	3
23678-20-109056	bronzo	9	14	16	56	18	3
23678-20-110012	bronzo	10	14	16	12	-	3
23678-20-110017	bronzo	10	14	16	17	-	3
23678-20-110022	bronzo	10	14	16	22	-	3
23678-20-110027	bronzo	10	14	16	27	20	3
23678-20-110036	bronzo	10	14	16	36	20	3
23678-20-110046	bronzo	10	14	16	46	20	3
23678-20-110056	bronzo	10	14	16	56	20	3
23678-20-112017	bronzo	12	18	23	17	-	6
23678-20-112022	bronzo	12	18	23	22	-	6
23678-20-112027	bronzo	12	18	23	27	-	6
23678-20-112036	bronzo	12	18	23	36	24	6
23678-20-112046	bronzo	12	18	23	46	24	6
23678-20-112056	bronzo	12	18	23	56	24	6
23678-20-114017	bronzo	14	20	25	17	-	6
23678-20-114022	bronzo	14	20	25	22	-	6
23678-20-114027	bronzo	14	20	25	27	-	6
23678-20-114036	bronzo	14	20	25	36	28	6
23678-20-114046	bronzo	14	20	25	46	28	6
23678-20-114056	bronzo	14	20	25	56	28	6
23678-20-115017	bronzo	15	20	25	17	-	6
23678-20-115022	bronzo	15	20	25	22	-	6
23678-20-115027	bronzo	15	20	25	27	-	6
23678-20-115036	bronzo	15	20	25	36	30	6
23678-20-115046	bronzo	15	20	25	46	30	6
23678-20-115056	bronzo	15	20	25	56	30	6
23678-20-116022	bronzo	16	22	27	22	-	6
23678-20-116027	bronzo	16	22	27	27	-	6
23678-20-116036	bronzo	16	22	27	36	32	6
23678-20-116046	bronzo	16	22	27	46	32	6
23678-20-116056	bronzo	16	22	27	56	32	6
23678-20-118017	bronzo	18	26	31	17	-	6
23678-20-118022	bronzo	18	26	31	22	-	6
23678-20-118027	bronzo	18	26	31	27	-	6
23678-20-118036	bronzo	18	26	31	36	-	6
23678-20-118046	bronzo	18	26	31	46	36	6
23678-20-118056	bronzo	18	26	31	56	36	6
23678-20-118066	bronzo	18	26	31	66	36	6
23678-20-118076	bronzo	18	26	31	76	36	6
23678-20-120017	bronzo	20	26	31	17	-	6
23678-20-120022	bronzo	20	26	31	22	-	6
23678-20-120027	bronzo	20	26	31	27	-	6
23678-20-120036	bronzo	20	26	31	36	-	6
23678-20-120046	bronzo	20	26	31	46	40	6
23678-20-120056	bronzo	20	26	31	56	40	6
23678-20-120066	bronzo	20	26	31	66	40	6
23678-20-120076	bronzo	20	26	31	76	40	6
23678-20-122022	bronzo	22	30	35	22	-	6
23678-20-122027	bronzo	22	30	35	27	-	6
23678-20-122036	bronzo	22	30	35	36	-	6
23678-20-122046	bronzo	22	30	35	46	44	6
23678-20-122056	bronzo	22	30	35	56	44	6
23678-20-122066	bronzo	22	30	35	66	44	6
23678-20-122076	bronzo	22	30	35	76	44	6
23678-20-122086	bronzo	22	30	35	86	44	6
23678-20-122096	bronzo	22	30	35	96	44	6
23678-20-124022	bronzo	24	30	35	22	-	6
23678-20-124027	bronzo	24	30	35	27	-	6
23678-20-124036	bronzo	24	30	35	36	-	6
23678-20-124046	bronzo	24	30	35	46	-	6
23678-20-124056	bronzo	24	30	35	56	48	6
23678-20-124066	bronzo	24	30	35	66	48	6
23678-20-124076	bronzo	24	30	35	76	48	6
23678-20-124086	bronzo	24	30	35	86	48	6

Sintesi articoli

N. ordine	Materiale corpo base	D	D1	D2	L	L1	L2
23678-20-124096	bronzo	24	30	35	96	48	6
23678-20-130027	bronzo	30	42	47	27	-	6
23678-20-130036	bronzo	30	42	47	36	-	6
23678-20-130046	bronzo	30	42	47	46	-	6
23678-20-130056	bronzo	30	42	47	56	-	6
23678-20-130066	bronzo	30	42	47	66	60	6
23678-20-130076	bronzo	30	42	47	76	60	6
23678-20-130086	bronzo	30	42	47	86	60	6
23678-20-130096	bronzo	30	42	47	96	60	6
23678-20-130116	bronzo	30	42	47	116	60	6
23678-20-132027	bronzo	32	42	47	27	-	6
23678-20-132036	bronzo	32	42	47	36	-	6
23678-20-132046	bronzo	32	42	47	46	-	6
23678-20-132056	bronzo	32	42	47	56	-	6
23678-20-132066	bronzo	32	42	47	66	64	6
23678-20-132076	bronzo	32	42	47	76	64	6
23678-20-132086	bronzo	32	42	47	86	64	6
23678-20-132096	bronzo	32	42	47	96	64	6
23678-20-132116	bronzo	32	42	47	116	64	6
23678-20-140046	bronzo	40	54	60	46	-	10
23678-20-140056	bronzo	40	54	60	56	-	10
23678-20-140066	bronzo	40	54	60	66	-	10
23678-20-140076	bronzo	40	54	60	76	-	10
23678-20-140086	bronzo	40	54	60	86	80	10
23678-20-140096	bronzo	40	54	60	96	80	10
23678-20-140116	bronzo	40	54	60	116	80	10
23678-20-140136	bronzo	40	54	60	136	80	10
23678-20-142046	bronzo	42	54	60	46	-	10
23678-20-142056	bronzo	42	54	60	56	-	10
23678-20-142066	bronzo	42	54	60	66	-	10
23678-20-142076	bronzo	42	54	60	76	-	10
23678-20-142086	bronzo	42	54	60	86	84	10
23678-20-142096	bronzo	42	54	60	96	84	10
23678-20-142116	bronzo	42	54	60	116	84	10
23678-20-142136	bronzo	42	54	60	136	84	10