

## Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

Alloggiamento e azionamento in zinco pressofuso.  
Dado in acciaio.

**Versione:**

Alloggiamento e azionamento cromati.  
Dado zincato.

**Nota:**

Serratura girevole con cilindro inseribile a destra o sinistra con un percorso di chiusura di 90°. La serratura girevole può essere installata pre-assemblata (fatta eccezione per linguette a gomito in giù).

Con copertura cilindro in acciaio inox e protezione antipolvere.

Queste serrature girevoli chiudibili vengono fornite con 2 chiavi ciascuna. La chiave può essere estratta in entrambe le posizioni (chiusa e aperta). La serratura è a chiusura universale, cioè ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave (serratura 1333).

Ordinare la linguetta separatamente nel modello desiderato. Ogni linguetta può essere combinata con ogni alloggiamento.


\*La dimensione A è determinata dalla combinazione di nottolino e linguetta, ed è specificata nelle relative linguette.

**Accessori:**

Linguette in acciaio, con battuta 05564-15.

Chiave per serratura girevole 05586.

## Disegni



## Sintesi articoli

N. ordine	D	H	H2	S max.	SW	Azionamento
05564-14-30321	32	30	4	20	27	chiavi universali
05564-14-50321	32	50	4	40	27	chiavi universali