

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Nota:

L'asta articolata divisa in 4 parti viene fissata al centro con una manopola di serraggio. Si effettua poi una regolazione fine.

Sintesi articoli

N. ordine	Altezza complessiva	Raggio d'azione	Piedino magnetico lunghezza	Piedino magnetico larghezza	Piedino magnetico altezza	Forza di adesione N
31100-01	310	260	61	50	55	600
31100-02	480	400	76	50	55	900

N. ordine	Versione	Filettatura di collegamento	Altezza complessiva	Raggio d'azione
31100-11	senza piedino magnetico	M8x8	255	260
31100-12	senza piedino magnetico	M10x11	425	400