

## Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

Alloggiamento in alluminio.  
Mandrino di misurazione in acciaio inox.

**Versione:**

Mandrino di misurazione temprato e rettificato.

**Nota:**

Campo di lettura girevole 280°  
Gambo normato Ø 8h6  
Punta di contatto sostituibile  
Filettatura M2.5  
Classe di protezione IP42

**Funzioni:**

- Sistema di misura commutabile mm/inch
- PRESET

Elettronica disattivabile.

Display LCD a 6 cifre.

Cifre extra grandi.

Altezza delle cifre: 8,5 mm.

Velocità massima di traslazione: 1,5 m/s.

Interfaccia dati: Digimatic, Opto RS-232C, USB standard di fabbrica.

Durata della batteria: ca. 2000 ore.


Fornitura inclusa di batteria tipo CR2032.

**Accessori:**

Batteria di ricambio tipo CR2032

Numero ordine 32510-20.

## Disegni



## Sintesi articoli

N. ordine	Versione	Tipo	A	B	Intervallo di misurazione mm	Risoluzione mm	Precisione mm	Ripetibilità $\mu\text{m}$	Forza di misura N
32542-01	Comparatore	Preset	78,4	53,4	25	0,001	0,005	2 ( $\pm 2s$ )	0,6 - 1,10
32542-02	Comparatore	Preset	78,4	53,4	25	0,01	0,010	2 ( $\pm 2s$ )	0,6 - 1,10
32542-03	Comparatore	Preset	65,9	53,4	12,5	0,001	0,005	2 ( $\pm 2s$ )	0,7 - 0,95
32542-04	Comparatore	Preset	65,9	53,4	12,5	0,01	0,010	2 ( $\pm 2s$ )	0,65 - 0,9
32542-012	Comparatore con certificato di calibrazione	Preset	78,4	53,4	25	0,001	0,005	2 ( $\pm 2s$ )	0,6 - 1,10
32542-022	Comparatore con certificato di calibrazione	Preset	78,4	53,4	25	0,01	0,010	2 ( $\pm 2s$ )	0,6 - 1,10
32542-032	Comparatore con certificato di calibrazione	Preset	65,9	53,4	12,5	0,001	0,005	2 ( $\pm 2s$ )	0,7 - 0,95
32542-042	Comparatore con certificato di calibrazione	Preset	65,9	53,4	12,5	0,01	0,010	2 ( $\pm 2s$ )	0,65 - 0,9