

Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

Alluminio EN AW-6060.

Versione:

Anodizzato colore nero.

Nota:

Base di fissaggio doppia in quattro diverse grandezze. Superfici di montaggio lavorate con fori integrati di montaggio e centraggio garantiscono il montaggio degli elementi con una estrema precisione.


Nota disegno:

Tolleranza di posizione fori calibrati: $\pm 0,01$


Tolleranza di posizione fori: $\pm 0,1$

Disegni

29207-2122
29207-2202



29207-2302
29207-2402



Sintesi articoli

N. ordine	Dimensioni	A	A1	A2	B	D	D1	H	L
29207-2122	12	12	-	30	30	12	5	26	60
29207-2202	20	18	-	40	40	20	5	32	80
29207-2302	30	18	16	50	50	30	5	32	100
29207-2402	40	18	26	60	60	40	6	32	120

