


Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

Alluminio EN AW-6060.

Versione:

Anodizzato colore nero.

Nota:


Base doppia per l'alloggiamento di pilastri in quattro diverse grandezze. Superfici di appoggio lavorate con fori integrati di montaggio e centraggio garantiscono il montaggio degli elementi con una estrema precisione.

Nota disegno:

Tolleranza di posizione fori calibrati: $\pm 0,01$

Tolleranza di posizione fori: $\pm 0,1$

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Dimensioni	A	A1	A2	B	D	D1	H	H1	L	T
29205-2122	12	22	52	30	30	12	5,5	35	7	60	8
29205-2202	20	30	70	40	40	20	5,5	50	15	80	10
29205-2302	30	40	90	50	50	30	6,5	50	15	100	10
29205-2402	40	48	108	60	60	40	8,5	50	15	120	10