

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Ø12 e Ø20 acciaio inox 1.4034.
Ø30 e Ø40 acciaio inox 1.4305.

Versione:

Rettificato, superficie non trattata.

Nota:

Con le barre rettificate di acciaio inox è possibile configurare molte varianti strutturali con pochi elementi standard.


Ø12 e Ø20 = colonna.

Ø30 e Ø40 = tubo rotondo (spessore parete 5 mm).

Su richiesta:

Altre lunghezze.

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	Denominazione	Dimensioni	D	L
29240-121X	Barra	12	12	100/200/300/400/500
29240-201X	Barra	20	20	100/200/300/400/500
29240-301X	Tubo a sezione rotonda	30	30	100/200/300/400/500
29240-401X	Tubo a sezione rotonda	40	40	100/200/300/400/500

