

Descrizione articolo/immagini prodotto

**Descrizione****Materiale:**

Alluminio.

Versione:

anodizzate dure, spessore dello strato 50 µm.

Durezza 500 HV.

Nota:



Rotaie con superficie estremamente piatta con guide che arrivano fino ai margini per il sostegno ottimale a momenti elevati. Robuste e non sensibili allo sporco, vi si possono spostati anche carichi pesanti in modo sicuro e privo di manutenzione.

** Indicare la lunghezza L2 = 20 mm.



* Indicare la lunghezza L = 500 mm.

Indicazione della lunghezza L2 e L possibile solo in mm interi.



Grandezza 06



Grandezza 10-16



Grandezza 20



Sintesi articoli

N. ordine	Versione 1	Dimensioni	L max.	L	L2	L2 min.	L2 max.	A	B	B1	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	L1	T
21240-20630X3000	-	6	3000	3000	30	-	-	-	30	27	5	4,5	-	-	14	7,5	4	60	-
21240-21030X4000	-	10	4000	4000	20	-	-	-	40	40	10	6,6	-	-	18	9	5,5	120	-
21240-21630X4000	-	16	4000	4000	20	-	-	-	58	54	16	9	15	8	27	14	7,5	120	4
21240-22030X4000	-	20	4000	4000	20	-	-	40	82	74	20	9	15	14	36	20	9,5	120	5
21240-206**X*	L2 e L su richiesta specifica del cliente	6	3000	*	**	20	49,5	-	30	27	5	4,5	-	-	14	7,5	4	60	-
21240-210**X*	L2 e L su richiesta specifica del cliente	10	4000	*	**	20	79,5	-	40	40	10	6,6	-	-	18	9	5,5	120	-
21240-216**X*	L2 e L su richiesta specifica del cliente	16	4000	*	**	20	79,5	-	58	54	16	9	15	8	27	14	7,5	120	4
21240-220**X*	L2 e L su richiesta specifica del cliente	20	4000	*	**	20	79,5	40	82	74	20	9	15	14	36	20	9,5	120	5