

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Acciaio.

Versione:

Piste temprate induttivamente e rettificate.


Nota:

Guide lineari con profilo avvitabili dall'alto. Le guide lineari con profilo sono disponibili in quattro grandezze sulle quali possono essere montate uno o più carrelli di guida. Versione a 4 file con profilo ad arco a tutto sesto. Le piste delle guide con profilo sono allineate sotto un angolo di 45° e possono quindi assorbire carichi da tutte le direzioni.


Su richiesta:

Lunghezze fino a max. 3960 mm.

Disegni



Possibilità di disporre le guide lineari profilate con carrello di guida come sistema di guida.



Sintesi articoli

N. ordine	Dimensioni	B	D	D1	H	L	L1	L2	T
21410-1520X0520	15	15	4,5	7,5	14	520	20	60	5,3
21410-2020X0520	20	20	6	9,5	18	520	20	60	8,5
21410-2520X0520	25	23	7	11	22	520	20	60	9

Sintesi articoli

N. ordine	Dimensioni	B	D	D1	H	L	L1	L2	T
21410-3020X0520	30	28	9	14	26	520	20	80	12