

Descrizione articolo/immagini prodotto



Descrizione

Materiale:

Alloggiamento in acciaio.
Nucleo magnetico AlNiCo.

Versione:

Alloggiamento verniciato colore rosso.

Nota:

Sistema schermato. I magneti cilindrici piatti sono usati per il montaggio in dispositivi con bassi requisiti di spazio.

Range di temperatura:

max. 450 °C.


Su richiesta:

Altri colori.

Nota disegno:

1) Superficie di contatto

Disegni



Sintesi articoli

N. ordine	D	D1	H	Forza di adesione N
09096-01	19	3,5	8	30
09096-02	29	5	9	55
09096-03	38	5	10,5	95

