

## Descrizione articolo/immagini prodotto



## Descrizione

**Materiale:**

Corpo, vite di regolazione in acciaio da bonifica.


**Versione:**

Corpo brunito.


Vite di regolazione trattata termicamente e brunita.

**Nota:**

Le battute regolabili sono provviste di tre fori filettati per accogliere la vite di regolazione.



## Disegni



## Sintesi articoli

N. ordine	A	B	C	D	E	F	G Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912	H	J	K
03083-08032	M8	32	25	20	40	21	M8	7	24,3	50
03083-12050	M12	50	40	32	60	36	M12	12	41,6	100
03083-16063	M16	63	50	40	80	46	M16	16	53,1	100

