


Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Tiges rondes en acier.

Finition :

Acier zingué.

Nota :

Les tiges rondes en acier sont utilisées en association avec nos leviers pivotants (05600-01 ou 05600-02) pour sécuriser des armoires électriques. Ces tiges rondes peuvent être utilisées dans un système de verrouillage à 2 ou 3 points.

Accessoires :


05601-05 Adaptateur en acier, en inox ou en zinc pour tiges.

05601-20 Embout en zinc pour tiges rondes.

05601-13 Guides en plastique pour tiges rondes.

05601-14 Butées en plastique pour tiges rondes.

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Forme	Type de forme	Finition 1	B	B1	D	D1	H	H1	L	L1	L2
05601-12-000400	A	à pointe	à œillet	16	-	8	6,5	-	4	400	6	-
05601-12-000500	A	à pointe	à œillet	16	-	8	6,5	-	4	500	6	-
05601-12-000600	A	à pointe	à œillet	16	-	8	6,5	-	4	600	6	-
05601-12-000700	A	à pointe	à œillet	16	-	8	6,5	-	4	700	6	-
05601-12-000800	A	à pointe	à œillet	16	-	8	6,5	-	4	800	6	-
05601-12-000900	A	à pointe	à œillet	16	-	8	6,5	-	4	900	6	-
05601-12-001000	A	à pointe	à œillet	16	-	8	6,5	-	4	1000	6	-
05601-12-001100	A	à pointe	à œillet	16	-	8	6,5	-	4	1100	6	-
05601-12-001200	A	à pointe	à œillet	16	-	8	6,5	-	4	1200	6	-
05601-12-010400	B	à extrémité plate	à œillet	16	-	8	6,5	-	4	400	6	-
05601-12-010500	B	à extrémité plate	à œillet	16	-	8	6,5	-	4	500	6	-
05601-12-010600	B	à extrémité plate	à œillet	16	-	8	6,5	-	4	600	6	-
05601-12-010700	B	à extrémité plate	à œillet	16	-	8	6,5	-	4	700	6	-
05601-12-010800	B	à extrémité plate	à œillet	16	-	8	6,5	-	4	800	6	-
05601-12-010900	B	à extrémité plate	à œillet	16	-	8	6,5	-	4	900	6	-

Aperçu des articles

Référence	Forme	Type de forme	Finition 1	B	B1	D	D1	H	H1	L	L1	L2
05601-12-011000	B	à extrémité plate	à œillet	16	-	8	6,5	-	4	1000	6	-
05601-12-011100	B	à extrémité plate	à œillet	16	-	8	6,5	-	4	1100	6	-
05601-12-011200	B	à extrémité plate	à œillet	16	-	8	6,5	-	4	1200	6	-
05601-12-020400	C	à galet de roulement	à œillet	16	4	8	6,5	15	4	400	6	30
05601-12-020500	C	à galet de roulement	à œillet	16	4	8	6,5	15	4	500	6	30
05601-12-020600	C	à galet de roulement	à œillet	16	4	8	6,5	15	4	600	6	30
05601-12-020700	C	à galet de roulement	à œillet	16	4	8	6,5	15	4	700	6	30
05601-12-020800	C	à galet de roulement	à œillet	16	4	8	6,5	15	4	800	6	30
05601-12-020900	C	à galet de roulement	à œillet	16	4	8	6,5	15	4	900	6	30
05601-12-021000	C	à galet de roulement	à œillet	16	4	8	6,5	15	4	1000	6	30
05601-12-021100	C	à galet de roulement	à œillet	16	4	8	6,5	15	4	1100	6	30
05601-12-021200	C	à galet de roulement	à œillet	16	4	8	6,5	15	4	1200	6	30
05601-12-100400	D	à pointe	sans œillet	16	-	8	-	-	-	400	-	-
05601-12-100500	D	à pointe	sans œillet	16	-	8	-	-	-	500	-	-
05601-12-100600	D	à pointe	sans œillet	16	-	8	-	-	-	600	-	-
05601-12-100700	D	à pointe	sans œillet	16	-	8	-	-	-	700	-	-
05601-12-100800	D	à pointe	sans œillet	16	-	8	-	-	-	800	-	-
05601-12-100900	D	à pointe	sans œillet	16	-	8	-	-	-	900	-	-
05601-12-101000	D	à pointe	sans œillet	16	-	8	-	-	-	1000	-	-
05601-12-101100	D	à pointe	sans œillet	16	-	8	-	-	-	1100	-	-
05601-12-101200	D	à pointe	sans œillet	16	-	8	-	-	-	1200	-	-
05601-12-110400	E	à extrémité plate	sans œillet	16	-	8	-	-	-	400	-	-
05601-12-110500	E	à extrémité plate	sans œillet	16	-	8	-	-	-	500	-	-
05601-12-110600	E	à extrémité plate	sans œillet	16	-	8	-	-	-	600	-	-
05601-12-110700	E	à extrémité plate	sans œillet	16	-	8	-	-	-	700	-	-
05601-12-110800	E	à extrémité plate	sans œillet	16	-	8	-	-	-	800	-	-
05601-12-110900	E	à extrémité plate	sans œillet	16	-	8	-	-	-	900	-	-
05601-12-111000	E	à extrémité plate	sans œillet	16	-	8	-	-	-	1000	-	-
05601-12-111100	E	à extrémité plate	sans œillet	16	-	8	-	-	-	1100	-	-
05601-12-111200	E	à extrémité plate	sans œillet	16	-	8	-	-	-	1200	-	-
05601-12-120400	F	à galet de roulement	sans œillet	16	4	8	-	15	-	400	-	30
05601-12-120500	F	à galet de roulement	sans œillet	16	4	8	-	15	-	500	-	30
05601-12-120600	F	à galet de roulement	sans œillet	16	4	8	-	15	-	600	-	30
05601-12-120700	F	à galet de roulement	sans œillet	16	4	8	-	15	-	700	-	30
05601-12-120800	F	à galet de roulement	sans œillet	16	4	8	-	15	-	800	-	30
05601-12-120900	F	à galet de roulement	sans œillet	16	4	8	-	15	-	900	-	30
05601-12-121000	F	à galet de roulement	sans œillet	16	4	8	-	15	-	1000	-	30
05601-12-121100	F	à galet de roulement	sans œillet	16	4	8	-	15	-	1100	-	30
05601-12-121200	F	à galet de roulement	sans œillet	16	4	8	-	15	-	1200	-	30