

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Corps du chariot : zinc.

Palier lisse : iglidur® J.

Rails : aluminium.

Finition :

Corps de base : chromé.

Aluminium : anodisé incolore.

Nota :

Les guidages miniatures sont résistants à la corrosion. Absence d'entretien. Leur faible inertie de masse permet d'obtenir de fortes accélérations et vitesses. Résiste à des températures jusqu'à max. +80 °C.


Les guidages miniatures sont insensibles à la poussière. Fonctionnement à sec.

** Indiquer la longueur L2 = 30 mm.

* Indiquer la longueur L = 1000 mm.


Les longueurs L2 et L seulement possible en mm entiers.

Dessins



Dessins

Charge statique et moment d'inertie de surface



Aperçu des articles

Chariot de guidage

Référence	Désignation	Finition 1
21230-4000	Chariot de guidage	Palier fixe
21230-4010	Chariot de guidage	Palier flottant

Rail de guidage

Référence	Désignation	L max.	L2
21230-4030X3000	Rail de guidage	3000	30

Référence	Désignation	Finition 1	L max.	L	L2	L2 min.	L2 max.
21230-40**X*	Rail de guidage	L2 et L selon demande client	3000	*	**	20	49