

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Acier de traitement.

Finition :

Classe de résistance 10. Revêtement en plastique, rouge.

Nota :

Le crochet raccourcisseur peut être installé sur les chaînes simples et multiples pour les raccourcir.

Les crochets raccourcisseurs conviennent pour le levage mais pas pour l'arrimage, puisqu'ils ne disposent d'aucune protection contre le décrochage involontaire.

Ils sont conformes à la directive machines et testés BG (poinçon H).

Plage de température :

de -40 °C jusqu'à 200 °C = 100 % de la capacité de charge

jusqu'à 300 °C = 90 % de la capacité de charge


jusqu'à 400 °C = 75 % de la capacité de charge

Indication de dessin :

Forme A : à oeil.

Forme B : avec chape.

Dessins



Aperçu des articles

Référence	Finition 1	Forme	pour chaînette mm	A	B	D	D1	L	L1	S	S1	T	Charge admissible en kg
-	à oeil	A	6	8	-	8,5	12	51,5	-	22	22	35,5	1400
-	à oeil	A	7-8	10	-	11	17	69	-	30	28	47	2500
-	à oeil	A	10	13	-	15	22	86,5	-	44	34	55	4000
-	à oeil	A	13	17	-	18	26	110,5	-	53	47	81	6700
-	à oeil	A	16	19	-	21	32	129	-	64	60	92	10000
-	à chape	B	6	8	8	7,5	-	51	8,8	22	22	36	1400
-	à chape	B	7	10	10	9	-	66	11	30	28	47	1900
-	à chape	B	8	10	10	10	-	65	11	30	28	47	2500
-	à chape	B	10	13	13	13	-	80	15	44	34	55	4000
-	à chape	B	13	17	17	16	-	105	18	53	47	81	6700
-	à chape	B	16	19	19	21	-	112	18	64	60	92	10000

