

norelem



ÉCRAN DE PROTECTION

THE BIG
GREEN
BOOK ■

Les écrans de protection norelem vous offrent, à vous et à vos clients, une protection sûre contre la toux, les éternuements et les crachats. Dans notre assortiment, vous trouverez 3 produits disponibles en différentes versions, dont certaines sont configurables de manière modulaire. Des dimensions sur mesure sont disponibles sur demande.

Écran de protection version standard



Écran de protection version modulaire



Écran de protection version premium



Écrans de protection sur table ou au sol composés d'un cadre en aluminium et de panneaux de verre acrylique insérés. Robustes et polyvalents :

- Magasins / Pharmacies
- Marchés alimentaires / Zones de caisses
- Cabinets médicaux / Salles d'attente
- Comptoirs d'accueil / Zones d'entrées



Écran de protection au sol indépendant

Hauteur totale	1903mm
Largeur du cadre	900mm
Longueur du pied	530mm

- Structure en barres carrées, cadre ouvert en haut
- Verre acrylique 850 x 850 mm, épaisseur 4 mm
- Hauteur libre totale de 1000 mm
- Zone ouverte 140 mm avec une hauteur de table de 860

96990-21



Écran de protection au sol à roulettes

Hauteur totale	1960 mm
Largeur du cadre	900mm
Longueur du pied	530 mm

- Structure en barres carrées, cadre ouvert en haut
- Verre acrylique 850 x 850 mm, épaisseur 4 mm
- Hauteur libre totale 1060 mm
- 2 roulettes pivotantes avec butées de roue pour une position sûre

96990-26



Écran de protection sur table, mobile

Hauteur totale	1025 mm
Hauteur de la zone ouverte	145 mm
Largeur du cadre	900 mm
Longueur du pied	530 mm

- Structure en barres carrées, cadre ouvert en haut
- Verre acrylique 850 x 850 mm, épaisseur 4 mm

96990-11



Écran de protection sur table, fixé par vis

Hauteur totale	1025 mm
Hauteur de la zone ouverte	145 mm
Largeur du cadre	900 mm
Surface du pied	72 x 60 mm

- Structure en barres carrées, cadre ouvert en haut
- Verre acrylique 850 x 850 mm, épaisseur 4 mm

96990-12



Écran de protection sur table, en façade

Hauteur totale	1275 mm
Hauteur de la zone ouverte	ajustable
Largeur du cadre	900 mm
Surface du pied	72 x 60 mm

- Structure en barres carrées, cadre ouvert en haut
- Verre acrylique 850 x 850 mm, épaisseur 4 mm

96990-13




Variantes spéciales

Nous fournissons toutes les variantes sur demande, même dans des dimensions spéciales (les dimensions peuvent être personnalisées).

D'autres variantes sont également possibles sur demande :

- Écran vissé au plafond
- Écran vissé au mur





Panneau de verre acrylique

Hauteur 850 mm
Largeur 850 mm

Matériau Verre acrylique d'une épaisseur de 4 mm

96990-10-0850085004

Module de base 36 mm

Hauteur 36 mm
Diamètre 50 mm

Couleur blanc
Couleur noir

Matériau Polyoxyméthylène

96990-12-150036**96990-12-250036**

Module de base 145 mm

Hauteur 145 mm
Diamètre 50 mm

Couleur blanc
Couleur noir

Matériau Polyoxyméthylène

96990-12-150145**96990-12-250145**

Barre ronde

Longueur 250 mm
Longueur 125 mm

Diamètre 10 mm

Matériau Acier inoxydable 1.4404

96990-13-10X250**96990-13-10X125**

250 mm



125 mm




Écran de protection version modulaire





Système modulaire ingénieux composé de verre acrylique, d'éléments en plastique et d'acier inoxydable.
Modulaire, léger et flexible – parfaitement adapté pour :

- Gastronomies / Hôtels / Restaurants
- Bureaux / Salles de réunion
- Comptoirs / Zones de communication
- Écoles / Bibliothèques

Différentes configurations peuvent être créées à partir des éléments. Certaines possibilités sont énumérées ici.






Configuration en T 2 écrans




Configuration en H 3 écrans



Configuration façade 3 écrans



Configuration cabine 3 écrans



Configuration en croix 4 écrans



Configuration en H 5 écrans



Écrans de protection de qualité supérieure composés de barres en aluminium massif, de charnières et de panneaux en verre acrylique. Système de pliage fonctionnel – idéals pour les conférences et les réunions.

- Tables de conférence / Salles de réunion / Événements
- Bureaux d'architecture / Bureaux d'études
- Agences / Cabinets juridiques / Conseils

Hauteur	910 mm
Longueur rigide	1610 mm
Pivotement en longueur	1710 mm
Longueur du pied	445 mm
Disques coulissants	325 mm possible
Barres en aluminium	30x30 mm
Verre acrylique	Épaisseur 4 mm

96990-15-14



- Système adapté aux réunions de 2 à 4 personnes
- La longueur des côtés pivotants peut être réglée de manière variable par des disques coulissants
- Conception robuste
- Pivotable et pliable
- Aucun outil nécessaire
- La paroi à charnières peut être déplacée sur le cadre principal
- Les parois peuvent être fixées pendant le transport



Utilisations

Installation sur des comptoirs, des tables, des appareils et des équipements dans des locaux ayant des exigences élevées en matière d'hygiène.



Salles de ventes



Cabinets / Salles d'attente



Zones de caisses



Hôpitaux



Technologies médicales / Laboratoires



Productions alimentaires

Service Commercial France

Téléphone: +33 3 25 71 89 30
info@norelem.fr